


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4138.280 Standardní svítidlo

State: 26.8.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4138.280 - Standardní svítidlo

Napájecí napětí: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Features

Obj. č.	SZ 4138.280
Provedení	bez dveřního polohového spínače
Rozsah dodávky	Standardní svítidlo Světelný zdroj Včetně upevňovacího materiálu
Jmenovitý příkon	18 W
Ballast	Magnetický předřadník
Možnosti připojení	Dveřní polohový spínač Napájení pomocí konektoru Průchozí propojení (vytvoření řady světel)
Světelný zdroj	Zářivka, patice G13
Třída ochrany	I (ochranný vodič)
Spínač (typ)	Integrovaný spínač zap./vyp./dveřní polohový spínač
Druh montáže svítidla	Šroubové upevnění
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V AC
Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi	500 V AC
Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace	500 V DC/1s
Možnosti montáže	TS horizontální profil ze stropního rámu: přímý TS, SE vertikální profil: s adaptérovým úhelníkem TS SE profily vpředu a vzadu od stropního rámu: s adaptérovým úhelníkem TS SE profily bočně od stropního rámu: přímé AE, CM, TP: s univerzálním úhelníkem AE: s lištou pro montáž vnitřního vybavení

Features

Rozměry	Šířka: 682 mm Výška: 117 mm Hloubka: 50 mm
Rozsah provozních teplot	-15 °C...45 °C
Zásuvky	USA/CDN (typ B, NEMA 5-15)
Rozsah skladovacích teplot	-20 °C...70 °C
Jmenovité provozní napětí	120 V, 1~, 60 Hz
Provedení zásuvky	USA/CDN (typ B, NEMA 5-15)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1.81
Brutto hmotnost	1.82
Číslo celní sazby	94054990
EAN	4028177581418
ECLASS 8.0	27189241

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
-----------	--