

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4138.350 Štandardné svietidlo

State: 29.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4138.350 - Štandardné svietidlo

Supply voltage: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

## Features

Obj. č.	SZ 4138.350
Prevedenie	s dverným polohovým spínačom
Rozsah dodávky	Štandardné svietidlo Svetelný zdroj Vrátane upevňovacieho materiálu Integrovaný dverný polohový spínač
Menovitý príkon	30 W
Ballast	Magnetic ballast
Možnosti pripojenia	Power supply via connectors Through-wiring (creating rows of lights)
Integrovaný dverný polohový spínač	Yes
Svetelný zdroj	Fluorescent lamp, base G13
Trieda ochrany	I (PE conductor)
Spínač (typ)	Integral on/off/door-operated switch
Druh montáže svietidla	Screw-fastening
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V AC
Odolnosť proti menovitému výdržnému napätiu fázy proti fáze	1000 V AC
Napätie, na ktoré má byť dimenzovaná odolnosť izolácie	500 V DC/1s
Možnosti montáže	TS horizontálny profil zo stropného rámu: priamy TS, SE vertikálny profil: s adaptérovým uholníkom TS SE profily vpredu a vzadu od stropného rámu: s adaptérovým uholníkom TS SE profily bočne od stropného rámu: priame

# Features

---

Rozmery	Šírka: 987 mm Výška: 117 mm Hĺbka: 50 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	-15 °C...45 °C
Zásuvky	D, earthing-pin (type F, CEE 7/4)
Rozsah skladovacích teplôt	-20 °C...70 °C
Menovité prevádzkové napätie	230 V, 1~, 50 Hz
Prevedenie zásuvky	D, earthing-pin (type F, CEE 7/4)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	2,58 kg
Brutto hmotnosť	2,78 kg
Číslo colnej sadzby	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Popis výrobku	SZ Standard light, WHD: 987x117x50 mm, 30 W, 230 V, 50 Hz, with door-operated switch, with earthing-pin socket

# Approvals

---

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---