

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4139.150 Komfortné svietidlo

State: 4.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4139.150 - Komfortné svietidlo

Supply voltage: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Features

Obj. č.	SZ 4139.150
Prevedenie	s dverným polohovým spínačom
Rozsah dodávky	Komfortné svietidlo Svetelný zdroj Kryt osvetlenia Vrátane upevňovacieho materiálu Integrovaný dverný polohový spínač
Menovitý príkon	14 W
Ballast	Wide-range electronic ballast
Možnosti pripojenia	Power supply via connectors Through-wiring (creating rows of lights)
Integrovaný dverný polohový spínač	Yes
Svetelný zdroj	Fluorescent lamp, base G13
Trieda ochrany	I (PE conductor)
Spínač (typ)	Integral on/off/door-operated switch
Light cover	Yes
Druh montáže svietidla	Screw-fastening
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Odolnosť proti menovitému výdržnému napätiu fázy proti fáze	500 V AC
Napätie, na ktoré má byť dimenzovaná odolnosť izolácie	500 V DC/1s

Features

Možnosti montáže	TS horizontálny profil zo stropného rámu: priamy TS, SE vertikálny profil: s adaptérovým uholníkom TS SE profily vpredu a vzadu od stropného rámu: s adaptérovým uholníkom TS SE profily bočne od stropného rámu: priame
Rozmery	Šírka: 452 mm Výška: 117 mm Hĺbka: 50 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	-15 °C...45 °C
Zásuvky	D, earthing-pin (type F, CEE 7/4)
Rozsah skladovacích teplôt	-20 °C...70 °C
Menovité prevádzkové napätie	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Prevedenie zásuvky	D, earthing-pin (type F, CEE 7/4)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	1,25 kg
Brutto hmotnosť	1,319 kg
Číslo colnej sadzby	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Popis výrobku	SZ Courtesy light, WHD: 452x117x50 mm, 14 W, 100-240 V, 50/60 Hz, with door-operated switch, with earthing-pin socket

Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---