


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4140.120 Kompaktní svítidlo

State: 24.12.2025 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4140.120 - Kompaktní svítidlo

Kompaktní osvětlení – úzké a prostorově úsporné světlo pro použití v rozváděčové skříni



## Features

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. č.                 | SZ 4140.120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Výhody                  | <p>Štíhlejší: O cca 50 % menší výška a hloubka, a tedy o cca 75 % menší objem než běžná svítidla</p> <p>Rychlejší: Univerzální rychlé upevnění pomocí spon, šroubů nebo silných magnetů v otvorech TS (na přání). Jednoduše zasunete ze strany nebo zezadu, namontujete svítidlo – a je to!</p> <p>Připojení dveřního polohového spínače je možné pomocí 2pólového konektoru</p> <p>Transparentní kryt svítidla, uvnitř drážkovaný</p> |
| Barva                   | V odstínu podobném RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rozsah dodávky          | <p>Kompaktní svítidlo se sadami upevňovacích spon a šroubů</p> <p>Světelný zdroj</p> <p>Kryt osvětlení</p> <p>Přívodní kabel</p> <p>Včetně upevňovacího materiálu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jmenovitý příkon        | 14 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Délka přívodního kabelu | 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Features

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mounting distance screws                                   | 725 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ballast                                                    | Elektronický předřadník                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Možnosti připojení                                         | Integrovaný připojovací kabel s otevřeným koncem<br>Dveřní polohový spínač                                                                                                                                                                                                        |
| Světelný zdroj                                             | Zářivka T5                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Třída ochrany                                              | II (s ochrannou izolací)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Spínač (typ)                                               | Integrovaný spínač zap./vyp./dveřní polohový spínač                                                                                                                                                                                                                               |
| Cable deflection via rear possible                         | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Light cover                                                | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Druh montáže svítidla                                      | Šroubové upevnění<br>Západky do rastru<br>Upevnění magnetem (příslušenství)                                                                                                                                                                                                       |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth            | v závislosti na síťovém adaptéru                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi | v závislosti na síťovém adaptéru                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace       | v závislosti na síťovém adaptéru                                                                                                                                                                                                                                                  |
| při DC                                                     | 0,57 A                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mounting distance clip/magnet                              | 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Možnosti montáže                                           | TS horizontální profil ze stropního rámu: přímý<br>TS, SE vertikální profil: přímý<br>SE profily vpředu a vzadu od stropního rámu: přímé<br>SE profily bočně od stropního rámu: přímé<br>AE, CM, TP: s magnetickou upevňovací sadou<br>AE: s lištou pro montáž vnitřního vybavení |
| Poznámka                                                   | Připojení dveřního polohového spínače je možné pomocí 2pólového konektoru                                                                                                                                                                                                         |
| Poznámka k obj. č.                                         | Možnost protažení kabelů přes zadní stranu                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rozměry                                                    | Šířka: 705 mm<br>Výška: 59 mm<br>Hloubka: 24 mm                                                                                                                                                                                                                                   |

# Features

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Rozsah provozních teplot            | -15 °C...45 °C |
| Rozsah skladovacích teplot          | -20 °C...70 °C |
| Jmenovité provozní napětí           | 24 V (DC)      |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 20          |
| Balení                              | 1 ks           |
| Netto hmotnost                      | 0.739          |
| Brutto hmotnost                     | 0.74           |
| Číslo celní sazby                   | 94054990       |
| EAN                                 | 4028177550308  |
| E-Number Sweden                     | E4302503       |
| ECLASS 8.0                          | 27189241       |