

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.210 Kompaktní svítidlo

State: 11.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.210 - Kompaktní svítidlo

Kompaktní osvětlení – úzké a prostorově úsporné světlo pro použití v rozváděčové skříni



Features

Obj. číslo	SZ 4140.210
Výhody	<p>Štíhlejší: O cca 50 % menší výška a hloubka, a tedy o cca 75 % menší objem než běžná svítidla</p> <p>Rychlejší: Univerzální rychlé upevnění pomocí spon, šroubů nebo silných magnetů v otvorech TS (na přání). Jednoduše zasunete ze strany nebo zezadu, namontujete svítidlo – a je to!</p> <p>Připojení dveřního polohového spínače je možné pomocí 2pólového konektoru</p> <p>Transparentní kryt svítidla, uvnitř drážkovaný</p>
Barva	V odstínu podobném RAL 7035
Rozsah dodávky	Kompaktní svítidlo se sadami upevňovacích spon a šroubů Světelný zdroj Kryt osvětlení Přívodní kabel Včetně upevňovacího materiálu
Jmenovitý příkon	8 W
Délka přívodního kabelu	3 m

Features

Mounting distance screws	475 mm
Ballast	Elektronický předřadník se širokým rozsahem napětí
Možnosti připojení	Integrovaný připojovací kabel s otevřeným koncem Dveřní polohový spínač
Světelný zdroj	Zářivka T5
Třída ochrany	II (s ochrannou izolací)
Spínač (typ)	Integrovaný spínač zap./vyp./dveřní polohový spínač
Light cover	Yes
Druh montáže svítidla	Šroubové upevnění Západky do rastru Upevnění magnetem (příslušenství)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi	500 V AC
Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace	500 V DC/1s
Mounting distance clip/magnet	400 mm
Možnosti montáže	TS horizontální profil ze stropního rámu: přímý TS, SE vertikální profil: přímý SE profily vpředu a vzadu od stropního rámu: přímé SE profily bočně od stropního rámu: přímé AE, CM, TP: s magnetickou upevňovací sadou AE: s lištou pro montáž vnitřního vybavení
Poznámka	Připojení dveřního polohového spínače je možné pomocí 2pólového konektoru
Rozměry	Šířka: 455 mm Výška: 59 mm Hloubka: 24 mm
Rozsah provozních teplot	-15 °C...45 °C
OUT_RATED_CURRENT_110_60	0,083 - 0,149 A
Jmenovitý proud	0,045 - 0,088 A

Features

Rozsah skladovacích teplot	-20 °C...70 °C
Jmenovité provozní napětí	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 20
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,5 kg
Brutto hmotnost	0,527 kg
Číslo celní sazby	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Popis výrobku	SZ Kompaktní svítidlo UL

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
-----------	--