


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.220 Kompaktné svietidlo

State: 22.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.220 - Kompaktné svietidlo

Compact light – slimline, space-saving light for use inside the enclosure



Features

Obj. č.	SZ 4140.220
Výhody	<p>Užší: o cca 50 % menšia výška a hĺbka, a teda o cca 75 % menší objem ako bežné svietidlá</p> <p>Rýchlejšie: univerzálne rýchle upevnenie pomocou spôn, skrutiek alebo silných magnetov v otvoroch TS (na vyžiadanie). Jednoducho zasuniete zo strany alebo zozadu, namontujete svietidlo - a je to!</p> <p>Pripojenie dverného polohového spínača je možné pomocou 2-pólového konektora</p> <p>Transparentný kryt svietidla, vo vnútri drážkovaný</p>
Farba	V odtieni podobnom RAL 7035
Rozsah dodávky	<p>Kompaktné svietidlo so sadami upevňovacích spôn a skrutiek</p> <p>Svetelný zdroj</p> <p>Kryt osvetlenia</p> <p>Prívodný kábel</p> <p>Vrátane upevňovacieho materiálu</p>
Menovitý príkon	14 W
Dĺžka prívodného kábla	3 m

Features

Mounting distance screws	725 mm
Ballast	Wide-range electronic ballast
Možnosti pripojenia	Integral connection cable with open end Door-operated switch
Svetelný zdroj	Fluorescent lamp T5
Trieda ochrany	II (all-insulated)
Spínač (typ)	Integral on/off/door-operated switch
Light cover	Yes
Druh montáže svietidla	Screw-fastening Clip attachment Magnetic attachment (accessory)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Odolnosť proti menovitému výdržnému napätiu fázy proti fáze	500 V AC
Napätie, na ktoré má byť dimenzovaná odolnosť izolácie	500 V DC/1s
Mounting distance clip/magnet	650 mm
Možnosti montáže	TS horizontálny profil zo stropného rámu: priamy TS, SE vertikálny profil: priamy SE profily vpredu a vzadu od stropného rámu: priame SE profily bočne od stropného rámu: priame AE, CM, TP: s magnetickou upevňovacou sadou AE: s lištou pre montáž vnútorného vybavenia
Poznámka	Pripojenie dverného polohového spínača je možné pomocou 2-pólového konektora
Rozmery	Šírka: 705 mm Výška: 59 mm Hĺbka: 24 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	-15 °C...45 °C
OUT_RATED_CURRENT_110_60	0,149 - 0,216 A
Menovitý prúd	0,073 - 0,127 A

Features

Rozsah skladovacích teplôt	-20 °C...70 °C
Menovité prevádzkové napätie	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 20
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,759 kg
Brutto hmotnosť	0,76 kg
Číslo colnej sadzby	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Popis výrobku	SZ Compact light, WHD: 705x59x24 mm, 14 W, 100-240 V, 50/60 Hz, Integral on/off/door-operated switch mode, cURus

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
-----------	--