

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.810

Kompaktní systémové LED svítidlo

State: 11.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.810 - Kompaktní systémové LED svítidlo

Napájecí napětí: 24 V DC



Features

Obj. číslo	SZ 4140.810
Výhody	Max. kompatibilita EMC. Bezpečné díky připojení na malé napětí. Úsporné ve spotřebě energie. Nenáročné na údržbu díky použití LED diod. Možnost připojení dveřního polohového spínače.
Popis funkce	Integrované průchozí propojení. Univerzální možnosti upevnění. Otočný světelný kužel.
Materiál	Těleso svítidla: protlačovaný hliník Kryt svítidla: polykarbonát (neobsahující halogeny) Zakončení svítidla: PC-ABS
Barva	V odstínu podobném RAL 7035
Rozsah dodávky	Kompaktní systémové LED svítidlo Světelný zdroj Kryt osvětlení Včetně upevňovacího materiálu
Mounting distance screws	250 mm

Features

Možnosti připojení	Napájení pomocí konektoru Dveřní polohový spínač Průchozí propojení (vytvoření řady světel)
Světelný zdroj	LED, studená bílá
Třída ochrany	III (SELV)
Spínač (typ)	Integrovaný spínač zap./vyp./dveřní polohový spínač
Light cover	Yes
Druh montáže svítidla	Šroubové upevnění Západky do rastru Upevnění magnetem (příslušenství)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	v závislosti na síťovém adaptéru
Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi	v závislosti na síťovém adaptéru
Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace	v závislosti na síťovém adaptéru
Rated current max DC note při DC	Při instalaci řadového osvětlení činí maximální jmenovitý proud 2 A 0,04 A
Number of LEDs	10
Mounting distance clip/magnet	175 mm
Možnosti montáže	Přímo na profil skříně s rozměrovým rastrem 25 mm Magnetická upevňovací sada AE: s lištou pro montáž vnitřního vybavení
Poznámka	Svítidlo je určeno pro používání pouze v rozváděčových skříních a uzavřených skříňkách Při použití zdroje zákazníka je nutno dbát na to, aby tyto komponenty měly potřebná povolení pro příslušné aplikace! Při instalaci řadového osvětlení činí maximální jmenovitý proud 2 A
Light cone adjustment	Yes
Rozměry	Šířka: 230 mm Výška: 32,8 mm Hloubka: 20,64 mm

Features

Jmenovité provozní napětí	24 V (DC)
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 20
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,23 kg
Brutto hmotnost	0,242 kg
Číslo celní sazby	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Popis výrobku	SZ Kompaktní svítidlo s 10 LED, 24V DC

Approvals

Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
--------------	---