


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.820

Kompaktné systémové LED svietidlo

State: 26.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.820 - Kompaktné systémové LED svietidlo

Supply voltage: 24 V DC



Features

Obj. č.	SZ 4140.820
Výhody	Max. kompatibilita EMC. Bezpečné vďaka pripojeniu na malé napätie. Úsporné v spotrebe energie. Nenáročné na údržbu vďaka použitiu LED diód. Možnosť pripojenia dverného polohového spínača.
Popis funkcie	Integrované priedchodné prepojenie. Univerzálne možnosti upevnenia. Otočný svetelný kužeľ.
Materiál	Teleso svietidla: pretlačovaný hliník Kryt svietidla: polykarbonát (neobsahujúce halogény) Zakončenie svietidla: PC-ABS
Farba	V odtieni podobnom RAL 7035
Rozsah dodávky	Kompaktné systémové LED svietidlo Svetelný zdroj Kryt osvetlenia Vrátane upevňovacieho materiálu
Mounting distance screws	350 mm

Features

Možnosti pripojenia	Power supply via connectors Door-operated switch Through-wiring (creating rows of lights)
Svetelný zdroj	LEDs, cold white
Trieda ochrany	III (SELV)
Spínač (typ)	Integral on/off/door-operated switch
Light cover	Yes
Druh montáže svietidla	Screw-fastening Clip attachment Magnetic attachment (accessory)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	Depending on the power pack
Odolnosť proti menovitému výdržnému napätiu fázy proti fáze	Depending on the power pack
Napätie, na ktoré má byť dimenzovaná odolnosť izolácie	Depending on the power pack
Rated current max DC note	Pri inštalácii radového osvetlenia je maximálny menovitý prúd 2 A
pri DC	0,08 A
Number of LEDs	20
Mounting distance clip/magnet	275 mm
Možnosti montáže	Priamo na profil skrine s rozmerovým rastrom 25 mm Magnetická upevňovacia sada AE: s lištou pre montáž vnútorného vybavenia
Poznámka	Svietidlo je určené na používanie iba v rozvádzačových skriniach a uzavretých skrinkách Pri použití zdroja zákazníka je nutné dbať na to, aby tieto komponenty mali potrebné povolenia pre príslušné aplikácie! Pri inštalácii radového osvetlenia je maximálny menovitý prúd 2 A
Light cone adjustment	Yes
Rozmery	Šírka: 330 mm Výška: 32,8 mm Hĺbka: 20,64 mm

Features

Menovité prevádzkové napätie	24 V (DC)
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 20
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,29 kg
Brutto hmotnosť	0,296 kg
Číslo colnej sadzby	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Popis výrobku	SZ systémové svietidlo LED kompaktné, ŠxVxH 330x33x21 mm, 24 V DC, integrovaný spínač polohy zap/vyp/dvere

Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---