


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.840

Kompaktné systémové LED svietidlo

State: 7.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.840 - Kompaktné systémové LED svietidlo

Supply voltage: 24 V DC



Features

| | |
|--------------------------|---|
| Obj. č. | SZ 4140.840 |
| Výhody | Max. kompatibilita EMC. Bezpečné vďaka pripojeniu na malé napätie. Úsporné v spotrebe energie. Nenáročné na údržbu vďaka použitiu LED diód. Možnosť pripojenia dverného polohového spínača. |
| Popis funkcie | Integrované prieschodné prepojenie. Univerzálne možnosti upevnenia. Otočný svetelný kužeľ. |
| Materiál | Teleso svietidla: pretlačovaný hliník Kryt svietidla: polykarbonát (neobsahujúce halogény) Zakončenie svietidla: PC-ABS |
| Farba | V odtieni podobnom RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Kompaktné systémové LED svietidlo Svetelný zdroj Kryt osvetlenia Vrátane upevňovacieho materiálu |
| Mounting distance screws | 550 mm |

Features

| | |
|---|---|
| Možnosti pripojenia | Power supply via connectors Door-operated switch Through-wiring (creating rows of lights) |
| Svetelný zdroj | LEDs, cold white |
| Trieda ochrany | III (SELV) |
| Spínač (typ) | Integral on/off/door-operated switch |
| Light cover | Yes |
| Druh montáže svietidla | Screw-fastening Clip attachment Magnetic attachment (accessory) |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | Depending on the power pack |
| Odolnosť proti menovitému výdržnému napätiu fázy proti fáze | Depending on the power pack |
| Napätie, na ktoré má byť dimenzovaná odolnosť izolácie | Depending on the power pack |
| Rated current max DC note | Pri inštalácii radového osvetlenia je maximálny menovitý prúd 2 A |
| pri DC | 0,16 A |
| Number of LEDs | 40 |
| Mounting distance clip/magnet | 475 mm |
| Možnosti montáže | Priamo na profil skrine s rozmerovým rastrom 25 mm Magnetická upevňovacia sada AE: s lištou pre montáž vnútorného vybavenia |
| Poznámka | Svietidlo je určené na používanie iba v rozvádzačových skriniach a uzavretých skrinkách Pri použití zdroja zákazníka je nutné dbať na to, aby tieto komponenty mali potrebné povolenia pre príslušné aplikácie! Pri inštalácii radového osvetlenia je maximálny menovitý prúd 2 A |
| Light cone adjustment | Yes |
| Rozmery | Šírka: 530 mm Výška: 32,8 mm Hĺbka: 20,64 mm |

Features

| | |
|---|--|
| Menovité prevádzkové napätie | 24 V (DC) |
| Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529 | IP 20 |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 0,43 kg |
| Brutto hmotnosť | 0,434 kg |
| Číslo colnej sadzby | 94054990 |
| ETIM 9 | EC000321 |
| ETIM 8 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
| Popis výrobku | SZ systémové svietidlo LED kompaktné, ŠxVxH 530x33x21 mm, 24 V DC, integrovaný spínač polohy zap/vyp/dvere |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Explanations | Declaration of conformity Declaration of conformity UK |
|--------------|---|