


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4540.500

## Kombinované úhelníky

State: 10.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4540.500 - Kombinované úhelníky pro VX, TS

K optimálnímu rozdělení namáhání v tahu při přepravě řadově propojených skříní jeřábem.



## Features

Obj. číslo	SZ 4540.500
Popis výrobku	K optimálnímu rozdělení namáhání v tahu při přepravě řadově propojených skříní jeřábem.
Materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro	Typ skříně: VX TS
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
Protection category NEMA	NEMA 1, 12
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Balení	2 ks
Netto hmotnost	1,2 kg
Brutto hmotnost	1,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,3 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73182900

# Features

---

ETIM 9	EC002622
ETIM 8	EC002622
ECLASS 8.0	27189234
Popis výrobku	SZ Kombinovaný úhelník z nerezové oceli

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------