

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4945.000

Profilové lišty tvaru C 30/15

State: 18.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4945.000 - Profilové lišty tvaru C 30/15 dle normy EN 60 715 pro VX, TS, VX SE

Pro přímou nástavbu na vodorovný profil skříně příp. na svislý profil skříně pomocí dalších upevňovacích prvků.



Features

| | |
|---------------------------------|--|
| Obj. číslo | SZ 4945.000 |
| Materiál | Ocelový plech |
| Povrch | Pozinkovaný |
| Délka | 755 mm |
| Možnosti montáže | Na vnitřní montážní rovině na profilu skříně VX Na vertikálním profilu skříně TS, VX SE pomocí fixační matice TS 8800.808 nebo adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s VX Na vodorovný profil skříně VX SE dole a nahoře na šířku Na horizontálním profilu skříně VX SE na hloubku dole (bez montážní desky) a nahoře přes fixační matici 8800.808 Na horizontálním profilu skříně TS Do šířky nebo hloubky 3dílného modelu AX. V závislosti na montážní situaci je třeba lištu zkrátit na požadovanou velikost. |
| Možnosti montáže v podstavci VX | Do šířky podstavce 800 mm na krytech podstavce, ve spojení s držákem / distanční vložkou |
| Možnosti montáže v podstavci AX | Do šířky podstavce 800 mm, se šrouby do plechu s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem |

Features

| | |
|-------------------------|--|
| Vhodné pro | Typ skříně: VX TS Nástěnné skřínky AX, trojdílné Šířka/hloubka: 800 mm |
| Vhodné pro | System podstavce AX System podstavce VX |
| Balení | 6 ks |
| Netto hmotnost | 3 kg |
| Brutto hmotnost | 3,21 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 12,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Upozornění ke třídě PCF | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |
| Číslo celní sazby | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000386 |
| ETIM 8 | EC000386 |
| ECLASS 8.0 | 27400602 |
| Popis výrobku | SZ Profilová lišta tvaru C 30/15 dle normy EN 60 715, pro TS, SE, pro Š/H: 800 mm, délka 755 mm |

Approvals

| | |
|--------------|-----------------|
| Explanations | PCF-declaration |
|--------------|-----------------|