

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CM 5001.083**

**Lišta na mechanické uchytenie káblov**

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CM 5001.083 - Lišta na mechanické uchytenie káblov

## Profil tvaru C, pre montážne dosky, pre VX, TS, VX SE, TP

For strain relief with cable entry. The length of the cable clamp rail is tailored to the width of the mounting plate. The mounting bracket included with the supply supports three different installation situations on the mounting plate.

## Features

Obj. č.	CM 5001.083
Materiál	Oceľový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Vrátane dvoch upevňovacích uholníkov a upevňovacích skrutiek
Možnosti montáže	rovná, so vzdialenosťou 23 mm od montážnej dosky rovná, so vzdialenosťou 10 mm od montážnej dosky so sklonom, k montážnej doske
VX base/plinth installation options	In base/plinth width/depth 1200 mm for mounting on the base/ plinth corner pieces, in conjunction with metal multi-tooth screws
Installation options for VX base/ plinth, stainless steel	In base/plinth width 1200 mm, in conjunction with M6 multi-tooth screws and M6 nuts
Vhodné pre	Systém podstavca VX Podstavcový systém VX, nehrdzavejúca oceľ
Rozmery	Dĺžka: 1.099 mm
Vhodné pre	Typ skrine: VX TS VX SE TP Šírka: = 1.200 mm
Vhodné pre šírku	1 200 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,93 kg
Brutto hmotnosť	1,14 kg

# Features

PCF per pack (cradle-to-gate)	1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC000322
ETIM 8	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Popis výrobku	CM lišta pre uchytenie káblov, profil C, pre montážne dosky, pre TS, VX SE, TP, pre Š: 1200 mm