

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CM 5117.500

## Kompaktní systémové skříně CM

State: 4.2.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CM 5117.500 - Kompaktní systémové skříně CM

Skříň s dvířky z ocelového plechu, montážní deskou a volným dnem pro upevnění podlahových plechů. Stupeň krytí IP 55. Symbióza výhod kompaktních rozvaděčových skříní značky Rittal a rozmanitosti systémových řadových skříní řady TS 8. Montážní děrované lišty ve dveřích k rychlému upevnění montážních přepážek, držáků kabelových chrániček a krytů.



## Features

|                                     |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. č.                             | CM 5117.500                                                                                                                                                   |
| Materiál                            | Skříň: ocelový plech 1,5 mm<br>Dveře: ocelový plech 2,0 mm, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodu<br>Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm             |
| Povrch                              | Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva<br>Montážní deska: pozinkovaná                                   |
| Barva                               | RAL 7035                                                                                                                                                      |
| Rozsah dodávky                      | Skříň s dveřmi se závěsem (závěsy)<br>3-bodový uzavírací systém s vložkou typu Doppelbart<br>Montážní deska<br>Dno otevřené pro individuální přivedení kabelů |
| Stupeň krytí NEMA                   | NEMA 12 při výběru odpovídajících podlahových plechů nebo zakrývací desky                                                                                     |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529 | IP 55 při výběru odpovídajících podlahových plechů nebo zakrývací desky                                                                                       |
| Kód IK                              | IK08                                                                                                                                                          |

## Features

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Rozměry                        | Šířka: 800 mm<br>Výška: 1.200 mm<br>Hloubka: 400 mm |
| Rozměry montážní desky (Š x V) | 740 mm x 1.155 mm                                   |
| Počet dveří                    | 1                                                   |
| Závěsy dveří s možností záměny | Yes                                                 |
| Základní materiál              | Ocelový plech                                       |
| Balení                         | 1 ks                                                |
| Netto hmotnost                 | 65.55                                               |
| Brutto hmotnost                | 69                                                  |
| Číslo celní sazby              | 94032080                                            |
| EAN                            | 4028177479777                                       |
| E-Number Sweden                | E3404464                                            |
| ETIM 9                         | EC000261                                            |
| ECLASS 8.0                     | 27180101                                            |

## Approvals

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)                          |
| Explanations | Prohlášení o shodě<br>Prohlášení o shodě UK |