


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CM 5123.500

Kompaktné systémové skrine CM

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CM 5123.500 - Kompaktné systémové skrine CM

Enclosure with door of sheet steel, with mounting plate and open base to accommodate base plates. Protection category IP 55. A symbiosis of the enclosure benefits of Rittal compact enclosures, and the configuration diversity of the TS 8 baying enclosure system. Perforated mounting strips in the door for fast attachment of support strips, cable conduit holders and covers.



Features

Obj. č.	CM 5123.500
Materiál	Skriňa: ocelový plech 1,5 mm Dvere: ocelový plech 2,0 mm, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode Montážna doska: ocelový plech, 3,0 mm
Povrch	Skriňa a dvere: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba Montážna doska: pozinkovaná
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skriňa s dverami s pántami (pánty) 3-bodový uzatvárací systém s vložkou typu Doppelbart Montážna doska Dno otvorené pre individuálne privedenie káblov
Stupeň krytia NEMA	NEMA 12 with selection of the appropriate gland plates or trim panel
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 55 with selection of the appropriate gland plates or trim panel
Kód IK	IK08

Features

Rozmery	Šírka: 1.200 mm Výška: 1.200 mm Hĺbka: 400 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	1.140 mm x 1.155 mm
Počet dverí	2
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	94,05 kg
Brutto hmotnosť	101 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	CM Compact system enclosure, WHD: 1200x1200x400 mm, Sheet steel, with mounting plate, two-door, open base

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK