

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.244

Bočnice, zvisle delené

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.244 - Bočnice, zvisle delené pre VX IT

Side panels, vertically divided, for VX IT



Features

Obj. č.	VX 5301.244
Výhody	Jednoduchá manipulácia Jednoduché zatváranie pomocou západiek Optimálny prístup ku všetkým vstavaným komponentom Otvorenie je možné len cez vnútorné aretačné prvky, čo predpokladá voľný prístup dverami, avšak značne zvyšuje bezpečnosť prístupu Kompletná demontáž jednotlivých bočných častí bez použitia náradia kedykoľvek možná
Materiál	Oceľový plech
Povrch	Štruktúrovaná prášková farba
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	2 bočné diely Montážna lišta 6 pántov 4 rýchlozávery Vrátane upevňovacieho materiálu
Montážny pokyn	Musí byť zaistený prístup dverami vpredu a vzadu
Vhodné pre	Typ skrine: VX IT Výška: = 2.200 mm Hĺbka: = 1.000 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 20

Features

Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	30,6 kg
Brutto hmotnosť	30,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	117,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Popis výrobku	Bočnica, vertikálne delená pre VX IT, pre výšku skrine: 2 200 mm, pre hĺbku skrine: 1 000 mm, oceľový plech, práškovo lakovaná, RAL 7035, krytie IP podľa IEC 60529: IP 20