

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.254

Bočnice, horizontálne delené

State: 6.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.254 - Bočnice, horizontálne delené pre VX IT

Side panels, horizontally divided, for VX IT

## Features

Obj. č.	VX 5301.254
Výhody	Jednoduchá manipulácia Podporuje montáž a demontáž bočníc bez použitia náradia. Zaistenie bezpečnostným zámkom 3524 E Integrovaná vnútorná aretácia
Materiál	Oceľový plech
Povrch	Štruktúrovaná prášková farba
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Horný diel Spodný diel 6 montážnych uholníkov 2 uzatváracie diely Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre	Typ skrine: VX IT Výška: = 2.000 mm Hĺbka: = 1.200 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 20
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	21,7 kg
Brutto hmotnosť	22,45 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	85,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	94039910

# Features

---

ETIM 9	EC002524
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27182101
------------	----------

---

Popis výrobku	Bočnica, delená horizontálne pre VX IT, pre uzatváranie IT skriňových systémov, samostatne stojacích alebo v radovom spojení. Pre výšku skrine: 2 000 mm, pre hĺbku skrine: 1 200 mm
---------------	--