

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.270

## Prepážka, jednodielná, zasúvacia

State: 2.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.270 - Prepážka, jednodielna, zasúvacia pre VX IT

Partition for VX IT. For rack mounting, suspended between two VX IT enclosures.



## Features

Obj. č.	VX 5301.270
Výhody	Ľahko zasúvateľné
Materiál	Oceľový plech, pozinkovaný
Rozsah dodávky	Prepážka 2 krytky
Vhodné pre	Typ skrine: VX IT Výška: = 2.000 mm Hĺbka: = 1.000 mm
Montážny pokyn	Pre zasunutie prepážkovej steny je potrebná medzera v radovom spojení 3 mm
Poznámka	Použiť spojku pre radové spojenie, vonkajšie, 3 mm Nedá sa použiť v kombinácii s tesnením pre radové spojenie Prípadné existujúce tesnenie musí byť pred montážou odstránené
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 20 (with fitted cover caps)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	27 kg
Brutto hmotnosť	27,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	104,8 kg CO2 eq (Cat B)

# Features

Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Popis výrobku	Prepážka, jednodielna, zasúvacia pre VX IT, závesná, medzi dve radovo spojené skrine. Pre výšku skrine: 2 000 mm, pre hĺbku skrine: 1 000 mm, oceľový plech, pozinkovaný