


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.287

## Přepážka, jednodílná, zasouvací

State: 17.4.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.287 - Přepážka, jednodílná, zasouvací pro VX IT

Přepážka pro VX IT. Pro zasunutí, zavěšená mezi dvěma skříněmi VX IT.



## Features

Obj. číslo	VX 5301.287
Popis výrobku	Pro montáž do racku mezi dva již umístěné rozváděče. Vždy s Ø 40 mm otvorem v oblasti levého a pravého rohu pro průchod kabelových svazků, trubek atd. Tyto otvory lze uzavřít přiloženými snímatelnými krytky.
Výhody	Snadno zasouvatelné
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Rozsah dodávky	Přepážka 2 krytky
Vhodné pro	Typ skříně: VX IT Výška: = 2.200 mm Hloubka: = 1.000 mm
Montážní pokyn	Pro zasunutí přepážkové stěny je nutná mezera v řadovém spojení 3 mm
Poznámka	Použít spojku pro řadové spojení, vnější, 3 mm Nelze použít v kombinaci s těsněním pro řadové spojení Případně existující těsnění musí být před montáží odstraněno
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 20 (bei montierten Abdeckkappen)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	29 kg

# Features

Brutto hmotnost	29,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	112,4 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Popis výrobku	VX IT přepážka zasouvací, jednodílná, 2200x1000 mm