


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.287

Prepážka, jednodielna, zasúvacia

State: 1.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.287 - Prepážka, jednodielna, zasúvacia pre VX IT

Partition for VX IT. For rack mounting, suspended between two VX IT enclosures.



Features

Obj. č.	VX 5301.287
Výhody	Ľahko zasúvateľné
Materiál	Oceľový plech, pozinkovaný
Rozsah dodávky	Prepážka 2 krytky
Vhodné pre	Typ skrine: VX IT Výška: = 2.200 mm Hĺbka: = 1.000 mm
Montážny pokyn	Pre zasunutie prepážkovej steny je potrebná medzera v radovom spojení 3 mm
Poznámka	Použiť spojku pre radové spojenie, vonkajšie, 3 mm Nedá sa použiť v kombinácii s tesnením pre radové spojenie Prípadné existujúce tesnenie musí byť pred montážou odstránené
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 20 (with fitted cover caps)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	29 kg
Brutto hmotnosť	29,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	112,4 kg CO2 eq (Cat B)

Features

Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Popis výrobku	Prepážka, jednodielna, zasúvacia pre VX IT, závesná, medzi dve radovo spojené skrine. Pre výšku skrine: 2 200 mm, pre hĺbku skrine: 1 000 mm, oceľový plech, pozinkovaný