

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5301.310**

**Spojka pre radové spojenie,  
vonkajšie, 3 mm**

State: 2.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.310 - Spojka pre radové spojenie, vonkajšie, 3 mm pre VX IT

For buying VX IT frames with partition separation, or for replacing a pre-configured enclosure with an identical model or replacing an integral frame with a Rittal LCP cooling solution.



## Features

Obj. č.	VX 5301.310
Výhody	Dodatočná výmena rozvádzačov alebo zariadení LCP je možná Zaručuje potrebný rozostup skriň v radovom usporiadaní 3 mm pre umožnenie vykonania dodatočných úprav
Oblasti použitia	Pre dodatočnú výmenu rozvádzačov alebo zariadení LCP Pre dodatočnú montáž/demontáž prepážkových stien, jednodielne, zaťahovacie
Materiál	Oceľový plech
Povrch	pozinkované
Rozsah dodávky	4 spojky pre radové spojenie, vonkajšie, 3 mm Tesnenie pre radové spojenie, 8 m Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka	V rámci jedného radu skriň sa vonkajší rozmer každej skrine zväčší o 2 mm. Maximálne dosiahnuteľný stupeň krytia IP podľa IEC 60 529 je IP 20
Vhodné pre	Typ skrine: VX IT
Balenie	4 pc(s).
Netto hmotnosť	0,78 kg

# Features

Brutto hmotnosť	0,86 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	3,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Popis výrobku	Spojka na radové spojenie VX IT pre vzájomné oddelenie prepážkou, alebo na výmenu predmontovanej skrine za model rovnakého dizajnu alebo na výmenu integrovaného riešenia za chladiace riešenie LCP.