


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.334

**Modul podlahových plechov,
viacdielny, s kefovou lištou, vysoko
tesný**

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.334 - Modul podlahových plechov, viacdielny, s kefovou lištou, vysoko tesný pre VX IT

For targeted cable entry from below.



Features

| | |
|-----------------|---|
| Obj. č. | VX 5301.334 |
| Prevedenie | dvojdielne, s kefovou lištou |
| Materiál | Modulový plech: oceľový plech Kefová lišta: plast, UL 94-HB, bez obsahu halogénu |
| Povrch | Modulový plech: pozinkovaný |
| Rozsah dodávky | 2 polovice modulového plechu vrátane tesniacej kefovej lišty Vrátane upevňovacieho materiálu |
| Montážny pokyn | Je nutná kombinácia viacerých modulov podlahových plechov na kompletné uzavretie podlahy v skrini VX IT Modul podlahového plechu je možné zameniť s inými podlahovými modulmi s hĺbkou 237,5 mm. |
| Poznámka | Moduly podlahového plechu s kefovou lištou nevhodné na použitie so stupňom krytia podľa IEC 60 529 |
| Rozmery | Hĺbka: 237,5 mm |
| Vhodné pre | Typ skrine: VX IT Šírka: = 600 mm |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 1,4 kg |
| Brutto hmotnosť | 1,56 kg |

Features

| | |
|-------------------------------|--|
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 5,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Číslo colnej sadzby | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Popis výrobku | VX IT podlahový plech s kefovou lištou, pre šírku 600 mm, ŠxH 600x237,5 mm, dvojdielny, oceľový plech |