

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.335

**Modul podlahových plechov,
viacdielny, s kefovou lištou, vysoko
tesný**

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.335 - Modul podlahových plechov, viacdielny, s kefovou lištou, vysoko tesný pre VX IT

For targeted cable entry from below.



Features

Obj. č.	VX 5301.335
Prevedenie	dvojdielne, s kefovou lištou
Materiál	Modulový plech: oceľový plech Kefová lišta: plast, UL 94-HB, bez obsahu halogénu dvojdielne, s kefovou lištou
Povrch	Modulový plech: pozinkovaný
Rozsah dodávky	2 polovice modulového plechu vrátane tesniacej kefovej lišty Vrátane upevňovacieho materiálu
Montážny pokyn	Je nutná kombinácia viacerých modulov podlahových plechov na kompletné uzavretie podlahy v skrini VX IT Modul podlahového plechu je možné zameniť s inými podlahovými modulmi s hĺbkou 237,5 mm.
Poznámka	Moduly podlahového plechu s kefovou lištou nevhodné na použitie so stupňom krytia podľa IEC 60 529
Rozmery	Hĺbka: 237,5 mm
Vhodné pre	Typ skrine: VX IT Šírka: = 800 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	2 kg
Brutto hmotnosť	2,14 kg

Features

PCF per pack (cradle-to-gate)	8,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	VX IT podlahový plech s kefovou lištou, pre šírku 800 mm, ŠxH 600x237,5 mm, dvojdielny, oceľový plech