


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.423

Presklené dvere s hliníkovým rámom, jednodielne

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.423 - Presklené dvere s hliníkovým rámom, jednodielne pre VX IT

To replace existing doors.



Features

Obj. č.	VX 5301.423
Materiál	Rám: hliníkový pretlačovaný profil Profil vertikálny: hliník, eloxovaný Profil horizontálny: hliník, lakovaný Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Farba	Komfortná rukoväť VX, pánty, profil horizontálny: RAL 9005 Profil vertikálny: strieborný
Rozsah dodávky	Dvere s komfortnou rukoväťou VX pre profilovú cylindrickú polvločku s bezpečnostným zámkom 3524 E 3 pánty 180°, namontované Vrátane upevňovacieho materiálu
Montážny pokyn	Pre uhol otvorenia dverí 180° pri radovom spojení je potrebný 180° pánt pre radové spojení
Poznámka	Uhol otvorenia dverí pri samostatnej inštalácii max. 240° Uhol otvorenia dverí pri radovom spojení max. 105°

Features

Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55
Vhodné pre	Typ skrine: VX IT Šírka: = 800 mm Výška: = 2.000 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	16,142 kg
Brutto hmotnosť	17,2 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	65,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Popis výrobku	Hliníkové dvere, presklené, jednodielne pre VX IT, na výmenu existujúcich dverí. Pre šírku skrine: 800 mm, pre výšku skrine: 2 000 mm, rám: extrudovaný hliníkový profil