

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.438

Presklené dvere s rámom z oceľového plechu, zvisle delené

State: 18.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.438 - Presklené dvere s rámom z ocelového plechu, zvisle delené pre VX IT

To replace existing doors. Thanks to the minimal rotation radius of the individual doors, the distance between individual bayed enclosure suites may be reduced.



Features

Obj. č.	DK 5301.438
Materiál	Rám: ocelový plech Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch	Štruktúrovaná prášková farba
Farba	Rám: RAL 7035 Komfortná rukoväť VX, pánty: RAL 9005
Rozsah dodávky	Dvere, vertikálne delené, s komfortnou rukoväťou VX pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E, vpravo 4 pánty 180°, namontované na každej polovici dverí Vrátane upevňovacieho materiálu
Montážny pokyn	Pre uhol otvorenia dverí 180° pri radovom spojení je potrebný 180° pánt pre radové spojení
Poznámka	Uhol otvorenia dverí pri samostatnej inštalácii max. 240° Uhol otvorenia dverí pri radovom spojení max. 160°

Features

Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55
Vhodné pre	Typ skrine: VX IT Šírka: = 800 mm Výška: = 2.200 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	35 kg
Brutto hmotnosť	36,2 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	137,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Popis výrobku	Presklené dvere z oceľového plechu, vertikálne delené pre VX IT, na výmenu existujúcich dverí. So zadným priezorom a 4-bodovým tyčovým uzáverom. Pre šírku skrine: 800 mm, pre výšku skrine: 2 200 mm