



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.540

Dvere z ocelového plechu, jednodielne, uzavreté

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.540 - Dvere z ocelového plechu, jednodielne, uzavreté pre VX IT

To replace existing doors.



Features

Obj. č.	DK 5301.540
Materiál	Ocelový plech
Povrch	S nástrekom
Farba	Dvere: RAL 7035 Komfortná rukoväť VX: RAL 9005
Rozsah dodávky	Dvere s komfortnou rukoväťou pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E 4 pánty 130°, vnútorné Vrátane upevňovacieho materiálu
Montážny pokyn	Pre uhol otvorenia dverí 180° pri radovom spojení je potrebný 180° pânt pre radové spojení
Poznámka	Uhol otvorenia dverí pri samostatnej inštalácii max. 165° Uhol otvorenia dverí pri radovom spojení max. 110°
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55

Features

Vhodné pre	Typ skrine: VX IT Šírka: = 800 mm Výška: = 2.000 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	31,6 kg
Brutto hmotnosť	32,6 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	124,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Popis výrobku	Dvere z ocelového plechu, plné v jednom kuse pre VX IT, na výmenu existujúcich dverí. Pre šírku skrine: 800 mm, pre výšku skrine: 2 000 mm, ocelový plech, lakovaný