

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.542

Dvere z ocelového plechu, jednodielne, uzavreté

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.542 - Dvere z ocelového plechu, jednodielne, uzavreté pre VX IT

To replace existing doors.



Features

| | |
|---|---|
| Obj. č. | DK 5301.542 |
| Materiál | Ocelový plech |
| Povrch | S nástrekom |
| Farba | Dvere: RAL 7035 Komfortná rukoväť VX: RAL 9005 |
| Rozsah dodávky | Dvere s komfortnou rukoväťou pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E 4 pánty 130°, vnútorné Vrátane upevňovacieho materiálu |
| Montážny pokyn | Pre uhol otvorenia dverí 180° pri radovom spojení je potrebný 180° pânt pre radové spojení |
| Poznámka | Uhol otvorenia dverí pri samostatnej inštalácii max. 165° Uhol otvorenia dverí pri radovom spojení max. 110° |
| Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529 | IP 55 |

Features

| | |
|-------------------------------|---|
| Vhodné pre | Typ skrine: VX IT Šírka: = 800 mm Výška: = 2.200 mm |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 34,45 kg |
| Brutto hmotnosť | 35,4 kg |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 134,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Číslo colnej sadzby | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Popis výrobku | Dvere z oceľového plechu, plné v jednom kuse pre VX IT, na výmenu existujúcich dverí. Pre šírku skrine: 800 mm, pre výšku skrine: 2 200 mm, oceľový plech, lakovaný |