

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.602

Dveře z ocelového plechu, svisle dělené, uzavřené

State: 2.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.602 - Dveře z ocelového plechu, svisle dělené, uzavřené pro VX IT

K výměně stávajících dveří. Díky malému poloměru otáčení jednotlivých křídel dveří lze zmenšit vzdálenost mezi jednotlivými řadami skříní.



Features

| | |
|----------------|---|
| Obj. číslo | DK 5301.602 |
| Popis výrobku | K výměně stávajících dveří. Díky menšímu poloměru otáčení jednotlivých dveří lze zmenšit vzdálenost mezi jednotlivými řadami skříní. |
| Materiál | Ocelový plech |
| Povrch | S nástřikem |
| Barva | RAL 7035 Komfortní rukojeť VX, závěsy: RAL 9005 |
| Rozsah dodávky | Dveře, vertikálně dělené, s komfortní rukojetí VX pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E, vpravo 3 závěsy 180°, namontované na každé polovině dveří Včetně upevňovacího materiálu |
| Montážní pokyn | Pro úhel otevření dveří 180° při řadovém spojení je zapotřebí 180° závěs pro řadové spojení |

Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Poznámka | Úhel otevření dveří při samostatné instalaci max. 240° Úhel otevření dveří při řadovém spojení max. 160° |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 20 |
| Vhodné pro | Typ skříně: VX IT Šířka: = 600 mm Výška: = 2.000 mm |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 36 kg |
| Brutto hmotnost | 41 kg |
| Číslo celní sazby | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Popis výrobku | VX IT dveře, plné, vertikálně dělné, 600x2000 mm, RAL 7035 |