


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.012

Ventilační usměrňovací plech

State: 8.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.012 - Ventilační usměrňovací plech pro 19" profilovou lištu VX IT standard

K oddělení chladných/teplých oblastí uvnitř skříně uzavřené studené uličky nebo při použití systému LCP.



Features

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. číslo | DK 5302.012 |
| Výhody | Pro cílené zvýšení energetické účinnosti klimatizace Vertikální kartáčová lišta pro bezkolizní oddělení u instalovaných lištových systémů na vnější montážní rovině. |
| Oblasti použití | K oddělení chladných a teplých zón uvnitř skříně, uzavřené uličky nebo při použití systému LCP. |
| Materiál | Ocelový plech Zaslepovací panel: plast, UL 94-HB, bez obsahu halogenu Kartáčová lišta: plast, UL 94-HB |
| Povrch | S nástřikem |
| Barva | RAL 9005 |
| Rozsah dodávky | 2 vertikální kryty 2 horizontální kryty 4 kartáčové lišty 4 kusy celulózové PU pěny Včetně upevňovacího materiálu |

Features

| | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montážní pokyn | <p>Vertikální clony s kartáčovou lištou lze pro oddělení namontovat jak na přední, tak i na zadní 19" profilové lišty.</p> <p>Montáž horizontálních clon s kartáčovými lištami je možná jen na předních 19" profilových lištách.</p> <p>Montážní výřezy 482,6 mm (19") integrované uvnitř předělových ploch lze volitelně uzavřít přiloženými zaslepovacími panely, nebo použít pro instalaci dalších montážních komponentů či pro vedení kabelů. Věnujte pozornost rozsahu dodávky specifickému pro daný výrobek.</p> |
| Vhodné pro | <p>Šířka: = 600 mm</p> <p>Výška: = 1.800 mm</p> |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 2,276 kg |
| Brutto hmotnost | 2,278 kg |
| Číslo celní sazby | 56090000 |
| ETIM 9 | EC000331 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |
| Popis výrobku | VX IT vzduchová přepážka pro lišty Standard, 600x1800 mm |