



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 5302.041

**Digitálny regulátor teploty, s
displejom, na reguláciu teploty
vnútorného priestoru rozvádzačovej
skrine**



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

SK 5302.041 - Digitálny regulátor teploty, s displejom, na reguláciu teploty vnútorného priestoru rozvádzačovej skrine integrovaný do patch panelu 1 U

Features

Obj. č.	SK 5302.041
Technické údaje	Trojdielny 7-segmentový displej Prepínanie °C/°F S 1800 mm dlhým čidlom NTC Dva výstupy relé ako prepínací a spínací kontakt (max. zaťaženie kontaktu 230 V, 6 A) Ľubovoľne voliteľná diferencia spínania
Farba	RAL 9005
Balenie	1 pc(s).
Rozsah regulácie	5 °C...55 °C
Menovité prevádzkové napätie	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V - 60 V (DC)
Netto hmotnosť	0,66 kg
Brutto hmotnosť	0,86 kg
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210707
Popis výrobku	IT 19" panel RAL 9005 s regulátorom teploty s digitálnym displejom, 110 - 230 V AC, 24 V DC