



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



IT 5302.042

19" kabelový držák, proměnlivá  
hloubka

State: 12.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 5302.042 - 19" kabelový držák, proměnlivá hloubka

Kabelový můstek nabízí možnost integrovaného vedení kabelů v rámci 19" montážní úrovně mezi přední a zadní montážní úrovní uvnitř skříně.

## Features

Obj. číslo	IT 5302.042
Popis výrobku	Pohodlná možnost integrovaného vedení kabelů mezi přední a zadní 19" montážní rovinou v rámci skříně.
Výhody	Zavedení kabelů na přední straně přes kartáčovou lištu pro tepelné rozdělení prostoru pro zavedení kabelů Přímé vedení kabelů mezi patch úrovní a komponentem pro montáž na zadní straně, optimální vedení kabelů pro montáž switche na zadní straně Plně nastavitelná hloubka díky variabilnímu, plynulému vysouvání kabelového můstku Zabránění proudění falešného vzduchu rozdělením přechodu Otevřená horní část pro snadnou dodatečnou montáž i u již zavedených kabelů Kabelový můstek lze prodloužit o 1 U použitím dalšího panelu pro protažení kabelů s kartáčovou lištou
Materiál	Ocelový plech Kartáčová lišta: plast, UL 94-V0
Povrch	S nástřikem
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	Kabelový můstek Kartáčová lišta
Možnosti montáže	K upevnění mezi přední a zadní 19" montážní rovinu
Vzdálenost mezi rovinami	500 - 750 mm
Výškové moduly	1 U
Zatížitelnost (statická)	150 N
Vhodné pro	pro montáž nezávisle na skříně
Poznámka	Upevňovací materiál se objednává zvlášť

# Features

---

Balení	1 ks
Netto hmotnost	6,8 kg
Brutto hmotnost	7,239 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	PCF-Wert 18,78 kg Co <sup>2</sup> e
Číslo celní sazby	73269098
Popis výrobku	19" kabelový držák, variabilní hloubka, 500–750 mm, RAL 9005