

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5302.043**

**Káblová vaňa, nastaviteľná na hĺbku**

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.043 - Káblová vaňa, nastaviteľná na hĺbku pre VX IT, TE 8000

For protected cable routing between the front and rear installation area.



## Features

Obj. č.	DK 5302.043
Materiál	Oceľový plech
Povrch	S nástrekom
Farba	RAL 9005
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže	System profilových lišt VX IT Standard System profilových lišt TX CableNet System profilových lišt TS IT
Montážna poloha 19" vodorovne	VX IT štandard: min. 510 mm - max. 710 mm, v prípade alternatívneho upevnenia 415 mm – 615 mm TX CableNet: min. 510 mm - max. 710 mm, v prípade alternatívneho upevnenia 415 mm – 615 mm TS IT: min. 510 mm - max. 710 mm, v prípade alternatívneho upevnenia 415 mm – 615 mm
Dĺžka	350: 550 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	1,74 kg
Brutto hmotnosť	1,94 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	7,4 kg CO2 eq (Cat B)

# Features

Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Popis výrobku	IT káblová vanička, variabilná hĺbka, 350-550 mm, pozinkovaný oceľový plech, RAL 9005