

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.044

# Lišta na upevnenie káblov, s prestaviteľnou hĺbkou

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.044 - Lišta na upevnenie káblov, s prestaviteľnou hĺbkou pre VX IT, TE

For VX IT and TE. Allows their length to be flexibly adapted to the existing mounting distance between the two 482.6 mm (19") mounting levels.

## Features

Obj. č.	DK 5302.044
Výhody	Premenlivá hĺbka lišt umožňuje pružné prispôsobenie ich dĺžky danej upevňovacej vzdialenosti medzi dvoma 19" montážnymi rámami.
Oblasti použitia	Na vedenie káblov na ráme skrine a na odľahčenie ťahu vedených káblov. Na lištách na mechanické upevnenie môžu byť káble upevnené pomocou sťahovacích pásov alebo nylonových upínacích pútok. Lišty na mechanické upevnenie káblov je možné zavesiť vodorovne priamo na 19" montážnu rovinu na zadnej strane alebo na hĺbku skrine medzi dvoma montážnymi rovinami. Jednotku je možné dodatočne zaistiť skrutkami.
Materiál	Oceľový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho príslušenstva
Vzdialenosť medzi rovinami	350 - 550 mm
Poznámka	Montážny rozmer + 170 mm = vzdialenosť medzi montážnymi rovinami 482,6 mm (19") pre VX IT, štandard Upevňovací rozmer + 175 mm = vzdialenosť medzi rovinami 19" pri VX IT dynamic
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,67 kg
Brutto hmotnosť	0,687 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)

# Features

Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Popis výrobku	Lišta na uchytenie káblov, hĺbkovo nastaviteľná pre VX IT, TE, na vedenie káblov na ráme skrine a na odľahčenie ťahu káblov. Tie je možné pripevniť na nosné lišty pomocou sťahovacích pások alebo pásikov na suchý zips.