

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.051 Káblový kanál

State: 3.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.051 - Káblový kanál pre VX IT, TX CableNet, Data Rack

Cable duct with removable duct cover hinged on both sides.

Features

Obj. č.	DK 5302.051
Výhody	Jednoduchá montáž vďaka rýchlemu upevneniu bez použitia náradia Vysoká hustota prvkov vďaka vedeniu káblov s ohľadom na počet U Možné radové prepojenie zadnou stranou k sebe Káblový kanál je možné použiť ako prepážku na oddelenie studeného a teplého vzduchu v kryte uličky pre studený vzduch. Káblové priechodky môžu byť osadené komponentmi montážneho štandardu 1 U.
Technické údaje	Integral 482.6 mm (19") mounting cut-outs (1 U): 4 pc(s).
Materiál	Oceľový plech plast podľa normy UL 94-HB
Farba	RAL 9005
Rozsah dodávky	Káblový kanál 2 kryty 14 káblových strmeňov, 6 U 10 mostíkov na upevnenie káblov Vrátane upevňovacieho materiálu
Výškové moduly	38 U
Poznámka	Pri symetrickej vnútornej montáži do typu skrine VX IT nie je možné kombinovať s 19" profilovými lištami dynamic, pri asymetrickej vnútornej montáži je možná jednostranná montáž.
Rozmery	Šírka: 109,5 mm Hĺbka: 314,5 mm Dĺžka: 1.699 mm

Features

Vhodné pre	Typ skrine: VX IT TE 8000 Data Rack TX CableNet Šírka: = 800 mm Výška: = 1.800 mm = 1.900 mm = 2.000 mm
Vhodné pre šírku	800 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	7,4 kg
Brutto hmotnosť	7,98 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	30,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Popis výrobku	Káblový kanál, 38 U, pre skryté vedenie káblov. Pre šírku skrine: 800 mm, pre výšku skrine:, VX IT: 1800 mm