


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.053

## Káblový kanál

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.053 - Káblový kanál pre VX IT, TX CableNet, Data Rack

Cable duct with removable duct cover hinged on both sides.

## Features

Obj. č.	DK 5302.053
Výhody	Jednoduchá montáž vďaka rýchlemu upevneniu bez použitia náradia Vysoká hustota prvkov vďaka vedeniu káblov s ohľadom na počet U Možné radové prepojenie zadnou stranou k sebe Káblový kanál je možné použiť ako prepážku na oddelenie studeného a teplého vzduchu v kryte uličky pre studený vzduch. Káblové priechodky môžu byť osadené komponentmi montážneho štandardu 1 U.
Technické údaje	Integral 482.6 mm (19") mounting cut-outs (1 U): 6 pc(s).
Materiál	Oceľový plech plast podľa normy UL 94-HB
Farba	RAL 9005
Rozsah dodávky	Káblový kanál 2 kryty 14 káblových strmeňov, 6 U 10 mostíkov na upevnenie káblov Vrátane upevňovacieho materiálu
Výškové moduly	47 U
Vhodné pre	Nedá sa kombinovať s 19" profilovými lištami VX IT dynamic
Poznámka	Pri symetrickej vnútornej montáži do typu skrine VX IT nie je možné kombinovať s 19" profilovými lištami dynamic, pri asymetrickej vnútornej montáži je možná jednostranná montáž.
Rozmery	Šírka: 109,5 mm Hĺbka: 314,5 mm Dĺžka: 2.099 mm

# Features

Vhodné pre	Typ skrine: VX IT TX CableNet Šírka: = 800 mm Výška: = 2.200 mm = 2.200 mm
Vhodné pre šírku	800 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	10,2 kg
Brutto hmotnosť	10,78 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	39,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Popis výrobku	Káblový kanál, 47 U, pre skryté vedenie káblov. Pre šírku skrine: 800 mm, pre výšku skrine:, VX IT: 2200 mm