

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.103

# Profilové lišty štandard, 482,6 mm (19")

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.103 - Profilové lišty standard, 482,6 mm (19") pre VX IT

Suitable for assembling a 482.6 mm (19") mounting level or for 482.6 mm (19") partial installation. The L-shaped design directly accommodates all commercially available installation kits for server installation kits for server systems, which are fastened directly to the 19" system punchings.

## Features

Obj. č.	VX 5302.103
Prevedenie	pre 19" profilovú lištu VX IT štandard
Výhody	Integrovaný, obojsmerný U popis Integrované systémové dierovanie v rastru U vpredu a zo strany umožňuje montáž podľa U pri prvkoch vedenia káblov za účelom štruktúrovania kabeláže
Technické údaje	Postranné okrúhle a štvorcové otvory v rastru U Vyrovnanie potenciálu vo vnútri montážnej roviny a s upínacou konštrukciou prebieha cez upevňovacie prvky Palcový upevňovací otvor vrátane stredového upevnenia U podľa normy EIA 310 E
Oblasti použitia	Na montáž 19-palcovej upevňovacej roviny vo vnútri systému skrine VX IT
Materiál	Oceľový plech, 2 mm
Povrch	Základná farba
Farba	RAL 9005
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Montážna poloha	rear
Možnosti montáže	Alternatívne je možné realizovať montážne šírky 21" – 24", v závislosti od zvoleného spôsobu upevnenia a rozmeru skrine

# Features

Montážny pokyn	Na upevnenie je nutná kombinácia s priečnou traverzou, hĺbkovou konzolou alebo uholníkom Použitie rôznych možností upevnenia závisí od príslušného rozmeru skrine
Vhodné pre	Výška: = 24 U = 1.200 mm
Balenie	2 pc(s).
Netto hmotnosť	5 kg
Brutto hmotnosť	5,24 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	19,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	Štandardné profilové lišty, 482,6 mm (19") pre VX IT, na nastavenie palcovej montážnej roviny v rámci systému skriň VX IT, pre výšku skrine: 24 U, montážna poloha: zadná, oceľový plech, 2 mm, so základným náterom, RAL 9005