


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.109

Profilové lišty štandard, 482,6 mm (19")

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.109 - Profilové lišty standard, 482,6 mm (19") pre VX IT

Suitable for assembling a 482.6 mm (19") mounting level or for 482.6 mm (19") partial installation. The L-shaped design directly accommodates all commercially available installation kits for server installation kits for server systems, which are fastened directly to the 19" system punchings.

Features

Obj. č.	VX 5302.109
Prevedenie	pre 19" profilovú lištu VX IT štandard
Výhody	Integrovaný, obojsmerný U popis Integrované systémové dierovanie v rastru U vpredu a zo strany umožňuje montáž podľa U pri prvkoch vedenia káblov za účelom štruktúrovania kabeláže
Technické údaje	Postranné okrúhle a štvorcové otvory v rastru U Vyrovnanie potenciálu vo vnútri montážnej roviny a s upínacou konštrukciou prebieha cez upevňovacie prvky Palcový upevňovací otvor vrátane stredového upevnenia U podľa normy EIA 310 E
Oblasti použitia	Na montáž 19-palcovej upevňovacej roviny vo vnútri systému skrine VX IT
Materiál	Oceľový plech, 2 mm
Povrch	Základná farba
Farba	RAL 9005
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Montážna poloha	rear
Možnosti montáže	Alternatívne je možné realizovať montážne šírky 21" – 24", v závislosti od zvoleného spôsobu upevnenia a rozmeru skrine

Features

Montážny pokyn	Na upevnenie je nutná kombinácia s priečnou traverzou, hĺbkovou konzolou alebo uholníkom Použitie rôznych možností upevnenia závisí od príslušného rozmeru skrine
Vhodné pre	Výška: = 47 U = 2.200 mm
Balenie	2 pc(s).
Netto hmotnosť	8,5 kg
Brutto hmotnosť	9,72 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	37 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	Štandardné profilové lišty, 482,6 mm (19") pre VX IT, na nastavenie palcovej montážnej roviny, v rámci systému skriň VX IT, pre výšku skrine: 47 U, montážna poloha: zadná, oceľový plech, 2 mm, so základným náterom, RAL 9005