

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5306.122

## Datová / serverová skříň VX IT

State: 20.4.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5306.122 - Datová / serverová skříň VX IT s prosklenými dveřmi, s 19" profilovými lištami

VX IT síťová / serverová skříň, prosklené dveře, pro přímé chlazení rozváděče. Vnitřní konstrukce s 19" profilovými lištami s proměnnou hloubkou ve verzi Standard, k dispozici v různých rozměrech.



## Features

|                |  |
|----------------|--|
| Obj. číslo     | VX 5306.122  |
| Materiál       | Ocelový plech<br>Hliník<br>Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm<br>Přední dveře: hliník, 1,25 mm<br>Zadní dveře: ocelový plech, 1,5 mm   |
| Povrch         | Rámová konstrukce skříňe: základní barva nanosená máčením<br>Vnitřní vybavení: lakovaný<br>Zadní dveře a střeška: základní barva nanosená máčením,<br>strukturovaná prášková barva<br>Přední dveře: hliník, eloxovaný/lakovaný |
| General colour | RAL 7035   |
| Barva          | Rám skříňe, zadní dvířka a střeška: RAL 7035<br>Přední dveře: profily vertikální, stříbrná barva a profily horizontální<br>RAL 9005<br>Vnitřní vybavení: RAL 9005<br>Rukojeť a závěsy: RAL 9005                                |

# Features

|   |   |
|---|---|
| Rozsah dodávky                                      | Kostra skříně VX s dveřmi a střešním plechem<br>Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem, závěsy 180°<br>Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E<br>Profilové lišty, 482,6 mm (19")<br>Distanční vložky, výška 50 mm, pro nadzvednutí krycího plechu nad výřezem pro ventilátor ve střešním plechu, pro pasivní ventilaci (přiloženy). Pro varianty bez výřezu nejsou nutné.<br>12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena)<br>25 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)<br>Paleta IPPC<br>Střešní plech vícedílný, se zadním příčným zavedením kabelů a připravený pro plech s ventilátory<br>Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, svisle dělené, závěsy 180° |
| Rozměry   | Šířka: 800 mm<br>Výška: 2.000 mm<br>Hloubka: 600 mm   |
| Výškové moduly                                      | 42 U  |
| Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu | 150 mm / 372 mm   |
| Instalation position in 19" area                    | vpředu  |
| upevnění do 19" roviny                              | přišroubované k příčné traverze nahoře a dole   |
| Provedení   | Standardní  |
| Provedení střechy                                   | vícedílný, se zadním příčným zavedením kabelů a připravený pro plech s ventilátory  |
| Provedení s dveřmi vzadu                            | Dveře z ocelového plechu, plné, svisle dělené, závěsy 180°  |
| Provedení s dvířky vpředu                           | Prosklené dveře s hliníkovým rámem, plné, jednodílné, závěsy 180°   |
| Provedení profilových lišt                          | 19" profilové lišty standard ve VX IT   |
| Provedení podlahy                                   | otevřený  |
| Provedení 19" rovina (roviny)                       | vpředu  |
| Provedení polohy profilových lišt                   | 19" rovina, přední  |
| Zatížitelnost                                       | 4 000 N   |

# Features

|  |  |
|--|--|
| Max. zatížitelnost (statická) pro každou skříň podle UL 2416 | 4 000 N  |
| Kód IK   | IK08   |
| Poznámka   | Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace                              |
| Základní materiál  | Ocelový plech  |
| Balení   | 1 ks   |
| Netto hmotnost   | 81,24 kg   |
| Brutto hmotnost  | 91,4 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                                      | 225,2 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Upozornění ke třídě PCF                                      | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |
| Číslo celní sazby  | 94032080   |
| ETIM 9   | EC002499   |
| ECLASS 8.0   | 27180207   |
| Popis výrobku  | VX IT skříň Standard pro sítě, prosklené hliníkové př. dveře, plné plechové zad. dveře vert. dělené                |

# Approvals

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)  |
| Certificates | Negative Certificate<br>Povrch                                    |
| Explanations | Prohlášení výrobce<br>Prohlášení o shodě<br>Prohlášení o shodě UK |