


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5307.157

## Dátová / serverová skriňa VX IT

State: 18.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5307.157 - Dátová / serverová skriňa VX IT s presklenými dverami, predmontovanými, s 19" otočným rámom

VX IT network/server enclosure, closed, for direct climate control tailored to the specific enclosure. Supplied pre-assembled with a selection of practical equipment. 482.6 mm (19") interior installation with 482.6 mm (19") swing frame for direct access to the rear of 482.6 mm (19") components, thanks to an opening angle of 130°.



## Features

Obj. č.	VX 5307.157
Materiál	Oceľový plech Hliník Plast Presklenené dvere: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm Front door: Aluminium, 1.25 mm
Povrch	Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním Vnútorne vybavenie: lakované Zadná stena a strecha: základná farba nanosená máčaním, štruktúrovaná prášková farba Predné dvere: hliník, eloxovaný/lakovaný
General colour	RAL 7035

# Features

Farba	Rám skrine, zadná stena a strecha: RAL 7035 Predné dvere: profily vertikálne, strieborná farba a profily horizontálne RAL 9005 Vnútorne vybavenie, podstavec: RAL 9005 Rukoväť a pánty: RAL 9005
Rozsah dodávky	Kostra skrine s dverami a strešným plechom Predné presklené dvere s hliníkovým rámom (180°), s komfortnou rukoväťou pre profilovú cylindrickú polvložku a s bezpečnostným zámkom 3524 E Zadná stena Strešný plech, viacdielny, snímateľný, s bočným zavedením káblov na hĺbku a zakrytým výrezom pre plech s ventilátormi Podlahový modul predný, namontovaný ako dekoračné zakrytie Otočný rám veľký, s bočným krytom pre montáž 482,6 mm (19") vstavaných komponentov pri využití plnej výšky skrine, 130° Bočnice, jednodielne, na zoskrutkovanie Systém podstavca VX, 100 mm, s ventilačnými otvormi Rohové diely podstavca a bočné kryty priskrutkované Kryty podstavca vpredu a vzadu, rohové kryty a kryty radového spojenia priložené 4 nivelačné nohy, M12, vrátane adaptérov pre podstavec (priložené) Dištančné vložky, výška 50 mm, na nadvihnutie krycieho plechu nad výrezom pre ventilátor v strešnom plechu, na pasívnu ventiláciu (priložené). Pre varianty bez výrezu nie sú nutné. 12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená) 25 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené) 4 kombinované lišty pre vnútornú a vonkajšiu montážnu rovinu, vhodné na hĺbku skrine (priložené) 10 strmeňov pre vedenie kábla, kov, 125 x 65 mm (priložené) Paleta IPPC Podlahový modul predný, namontovaný ako dekoračné zakrytie, hĺbka 175 mm
Rozmery	Šírka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hĺbka: 800 mm
Výškové moduly	40 U
Výška vrátane podstavca	2 100 mm
Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu	150 mm / 520 mm

# Features

Prevedenie	Swivel frame
Prevedenie strechy	viacdielny, snímateľný, s bočným zavedením káblov na hĺbku a zakrytým výrezom pre plech s ventilátormi
Konštrukcia zadných dverí	Zadná stena
Konštrukcia predných dverí	Presklené dvere s hliníkovým rámom, plné, jednodielne, pánty 180°
Vyhotovenie profilových líšt	Otočný rám
Vyhotovenie podlahy	Podlahový modul predný, namontovaný ako dekoračné zakrytie
Prevedenie 19" rovina (roviny)	Otočný rám 482,6 mm (19"), namontovaný
Zaťažiteľnosť	3 500 N
Kód IK	IK08
Poznámka	Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	138 kg
Brutto hmotnosť	150 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	369,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	VX IT dátová/serverová skriňa štandard, ŠxVxH: 800x2000+100x800 mm, 40 U, predmontované, hliníkové presklené dvere vpredu, 180° pánty, jednodielne zadné dvere plné, komfortná rukoväť pre profilové cylindrické polvložky

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Negative Certificate Surface finish
Explanations	Manufacturer's declaration Declaration of conformity Declaration of conformity UK

---