


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5314.175 Delené skrine VX IT

State: 1.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5314.175 - Delené skrine VX IT 2 sekcie s ventilačnými otvormi

VX IT rack with two independent installation compartments, providing for independent cable routing to each compartment, optionally from above or below, and vented sheet steel front and rear doors for each compartment.



Features

Obj. č.	VX 5314.175
Výhody	<p>Predmontovaná skriňa s 482,6 mm (19") montážnou rovinou, vpredu a vzadu pre každý oddiel, individuálne, nezávisle nastaviteľná</p> <p>Rozostup predmontovaných rovin 740 mm, individuálne nastaviteľná</p> <p>Pánty dverí vpravo je možné zameniť na ľavú stranu</p> <p>Možnosť radového spojenia na všetkých stranách</p> <p>Usmerňovacie plechy vzduchu integrované do 19" montážneho rámu</p> <p>Uhol otvorenia dverí max. 130°, v radovom spojení max. 115°</p>
Technické údaje	Max. load capacity 500 kg per compartment
Materiál	<p>Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech, 1,5 mm</p> <p>Strešný plech: oceľový plech, 1,5 mm</p> <p>Podlahový plech: oceľový plech, 1,0 mm</p> <p>Predné a zadné dvere: oceľový plech, 1,5 mm</p> <p>Profilové lišty: oceľový plech, 2,5 mm</p>
General colour	RAL 7035

Features

Farba	Rám skrine a ploché diely: RAL 7035 19" montážna rovina, pánty a rukoväte lakované vo farbe RAL 9005
Rozsah dodávky	VX IT rozvádzač, s dvoma uzavretými inštaláčnymi oddielmi Každý oddiel s 482,6 mm (19") montážnou rovinou, vpredu a vzadu, priskrutkovaná k vstavaným deliacim stenám vľavo a vpravo 2 dvere z oceleového plechu, s ventilačnými otvormi, vpredu a vzadu Stredovo delený podlahový plech, vopred zmontovaný cez celú hĺbku skrine Komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E Vrátane vyrovnania potenciálov, pripravené na umiestnenie uzemňovacích vodičov Dva 482,6 mm (19") montážne profily vpredu a vzadu upevnené v rôznych hĺbkach pre každý oddiel, vpredu vrátane obvodovo integrovanej vzduchovej prepážky 4 kľúčov
Rozmery	Šírka: 800 mm Výška: 2.200 mm Hĺbka: 1.000 mm
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)	740 mm
Number front doors	2
Number back doors	2
upevnenie do 19" roviny	2 x 23 U Predná a zadná 19" montážna rovina pre každú sekciu, individuálne nastaviteľná
Vertikálna inštalácia PDU v zadnom priestore	Vertikálne PDU s konektorom IEC C20 (max. dĺžka PDU 1.000 mm), obj. č. 7979.117/.118/.217/.317/.417 Vertikálne PDU – CEE konektor/16 A, 1~/3~, obj. č. 7979.110/.111/.130/.132/.135/.210/.310/.410/.510/.230/.330/.430/.530
Prevedenie	Compartment Rack, 2 x 23 U
Prevedenie strechy	Strešný plech, jednodielny, s obojstranným vedením káblov v strednom diele strechy
Design doors	Uhol otvorenia dverí max. 130° Vrátane 2-bodového tyčového uzáveru

Features

Konštrukcia zadných dverí	2 sekcie s ventilačnými otvormi
Konštrukcia predných dverí	2 sekcie s ventilačnými otvormi
Vyhotovenie profilových líšt	19" profilové lišty vo VX IT rozvádzači s oddielmi
Vyhotovenie podlahy	Podlahový rám s predmontovaným výsuvným, dvojdielnym, plným podlahovým plechom
Prevedenie 19" rovina (roviny)	2 x 23 U 19" rovina, predná a zadná 19" montážna rovina s univerzálnymi montážnymi uholníkmi, vpredu a vzadu, s variabilnou hĺbkou, raster 12,5 mm, sa priskrutkuje vľavo a vpravo k deliacim stenám, s integrovanými usmerňovacími plechmi vzduchu Usmerňovací plech vzduchu s integrovaným vertikálnym 19" montážnym výrezom 1 U na pravej a ľavej strane každého oddielu ako ďalší priestor na inštaláciu vnútorného vybavenia alebo vedenia káblov.
Poloha profilovej lišty	19" rovina, predná a zadná
Zaťažiteľnosť	1 000 kg
Poznámka	Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	187 kg
Brutto hmotnosť	202 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	VX IT Compartment Rack, vented, 19" mounting angles front and rear, 2 compartments, 2 x 23 U, WHD: 800x2200x1000 mm, enclosure frame and panels: RAL 7035, interior components: RAL 9005

Approvals

Certificates

Surface finish

Explanations

Manufacturer's declaration

Declaration of conformity