

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5316.185 Delené skrine VX IT

State: 6.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5316.185 - Delené skrine VX IT 4 sekcie s ventilačnými otvormi

VX IT rack with four independent installation compartments, providing for independent cable routing to each compartment, optionally from above or below, and vented sheet steel front and rear doors for each compartment.



## Features

Obj. č.	VX 5316.185
Výhody	<p>Predmontovaná skriňa s 482,6 mm (19") montážnou rovinou, vpredu a vzadu pre každý oddiel, individuálne, nezávisle nastaviteľná</p> <p>Rozostup predmontovaných rovin 740 mm, individuálne nastaviteľná</p> <p>Pánty dverí vpravo je možné zameniť na ľavú stranu</p> <p>Možnosť radového spojenia na všetkých stranách</p> <p>Usmerňovacie plechy vzduchu integrované do 19" montážneho rámu</p> <p>Uhol otvorenia dverí max. 130°, v radovom spojení max. 115°</p>
Technické údaje	Max. load capacity 250 kg per compartment
Materiál	<p>Rámová konštrukcia skrine: ocelový plech, 1,5 mm</p> <p>Strešný plech: ocelový plech, 1,5 mm</p> <p>Podlahový plech: ocelový plech, 1,0 mm</p> <p>Predné a zadné dvere: ocelový plech, 1,5 mm</p> <p>Profilové lišty: ocelový plech, 2,5 mm</p>
General colour	RAL 7035
Farba	<p>Rám skrine a ploché diely: RAL 7035</p> <p>19" montážna rovina, pánty a rukoväte lakované vo farbe RAL 9005</p>

# Features

Rozsah dodávky	<p>VX IT rozvádzač, so štyrmi uzavretými inštalačnými oddielmi Každý oddiel s 482,6 mm (19") montážnou rovinou, vpredu a vzadu, priskrutkovaná k vstavaným deliacim stenám vľavo a vpravo Stredovo delený podlahový plech, vopred zmontovaný cez celú hĺbku skrine 4 dvere z oceleového plechu, s ventilačnými otvormi, vpredu a vzadu Komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E Vrátane vyrovnania potenciálov, pripravené na umiestnenie uzemňovacích vodičov Dva 482,6 mm (19") montážne profily vpredu a vzadu upevnené v rôznych hĺbkach pre každý oddiel, vpredu vrátane obvodovo integrovanej vzduchovej prepážky 8 kľúčov</p>
Rozmery	<p>Šírka: 800 mm Výška: 2.200 mm Hĺbka: 1.200 mm</p>
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)	740 mm
Number front doors	4
Number back doors	4
upevnenie do 19" roviny	4 x 11 U Predná a zadná 19" montážna rovina pre každú sekciu, individuálne nastaviteľná
Prevedenie	Compartment Rack, 4 x 11 U
Prevedenie strechy	Strešný plech, jednodielny, s obojstranným vedením káblov v strednom diele strechy
Design doors	Uhol otvorenia dverí max. 130° Vrátane 2-bodového tyčového uzáveru
Konštrukcia zadných dverí	4 sekcie s ventilačnými otvormi
Konštrukcia predných dverí	4 sekcie s ventilačnými otvormi
Vyhotovenie profilových líšt	19" profilové lišty vo VX IT rozvádzači s oddielmi
Vyhotovenie podlahy	Podlahový rám s predmontovaným výsuvným, dvojdielnym, plným podlahovým plechom

## Features

Prevedenie 19" rovina (roviny)	19" rovina, predná a zadná 19" montážna rovina s univerzálnymi montážnymi uholníkmi, vpredu a vzadu, s variabilnou hĺbkou, raster 12,5 mm, sa priskrutkuje vľavo a vpravo k deliacim stenám, s integrovanými usmerňovacími plechmi vzduchu Usmerňovací plech vzduchu s integrovaným vertikálnym 19" montážnym výrezom 1 U na pravej a ľavej strane každého oddielu ako ďalší priestor na inštaláciu vnútorného vybavenia alebo vedenia káblov.
Poloha profilovej lišty	19" rovina, predná a zadná
Poznámka	Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	235 kg
Brutto hmotnosť	250 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	VX IT delená skriňa, s ventilačnými otvormi, 4 sekcie, 19" rovina vpredu a vzadu, 4 x 11 U, ŠxVxH: 800x2200x1200 mm, rám skrine a ploché časti: RAL 7035, vnútorné vybavenie: RAL 9005

## Approvals

Certificates	Surface finish
Explanations	Manufacturer's declaration Declaration of conformity