


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5326.131

## Dátová / serverová skriňa VX IT

State: 21.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5326.131 - Dátová / serverová skriňa VX IT s presklenými dverami, IP 55, s 19" profilovými lištami štandard

VX IT network/server enclosure, closed, for direct climate control tailored to the specific enclosure. 482.6 mm (19") interior installation with 482.6 mm (19") mounting angles in the standard version, available in a range of size variants and with a protection category of up to IP 55.



## Features

Obj. č.	VX 5326.131
Materiál	Oceľový plech Hliník Presklené dvere: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm Front door: Aluminium, 1.25 mm Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
Povrch	Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním Vnútorne vybavenie: lakované Zadné dvere a strecha: základná farba nanesená máčaním, štruktúrovaná prášková farba Predné dvere: hliník, eloxovaný/lakovaný
General colour	RAL 7035

# Features

Farba	Rám skrine, zadné dvierka a strecha: RAL 7035 Predné dvere: profily vertikálne, strieborná farba a profily horizontálne RAL 9005 Vnútorne vybavenie: RAL 9005 Rukoväť a pánty: RAL 9005
Rozsah dodávky	Kostra skrine VX s dverami a strešným plechom Predné presklené dvere s hliníkovým rámom, pánty 180° Dvere z ocelového plechu, zadné, plné, jednodielne, pánty 130° Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvločku a bezpečnostný zámok 3524 E Profilové lišty, 482,6 mm (19") Strešný plech, jednodielny, uzavretý Spodný krycí profil s podlahovým plechom, viacdielny, plný Tesnenie pre radové spojenie a tesniaca sada pre podlahové plechy (priložené) 12x spona 19" 1 U, kontaktná (priložená) 25 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené) Paleta IPPC
Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 1.200 mm Hĺbka: 600 mm
Výškové moduly	24 U
Výškové moduly	24 U
Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu	87 mm / 435 mm
Montážna poloha 19" vodorovne	vpredu
upevnenie do 19" roviny	priskrutkované montážnym uholníkom hore a dole ku konštrukcii rámu
Prevedenie	Standard
Prevedenie strechy	jednodielne, plné
Konštrukcia zadných dverí	Dvere z ocelového plechu, plné, jednodielne, pánty 130°
Konštrukcia predných dverí	Presklené dvere s hliníkovým rámom, plné, jednodielne, pánty 180°
Vyhotovenie profilových lišt	19" profilové lišty štandard vo VX IT
Vyhotovenie podlahy	Spodný krycí profil s podlahovým plechom, viacdielny, plný

# Features

Prevedenie 19" rovina (roviny)	vpredu
Poloha profilovej lišty	19" rovina, predná
Zaťažiteľnosť	7 500 N
Max. zaťažiteľnosť (statická) pre každú skriňu podľa UL 2416	6 000 N
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 55 only in conjunction with baying seal or screw-fastened side panels
Kód IK	IK08
Poznámka	Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	56 kg
Brutto hmotnosť	57,9 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	142,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	VX IT dátová/serverová skriňa štandard, ŠxVxH: 600x1200x600 mm, 24 U, IP 55, hliníkové presklené dvere vpredu, 180° pánty, dvere z oceleového plechu plné vzadu, 130° pánty, komfortná rukoväť pre profilové cylindrické polvložky

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

# Approvals

---

Certificates

Negative Certificate  
Surface finish  
Protection category

---

Explanations

Manufacturer's declaration  
Declaration of conformity  
Declaration of conformity UK