

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5326.190

Dátová / serverová skriňa VX IT

State: 6.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5326.190 - Dátová / serverová skriňa VX IT s presklenými dverami, IP 55, prázdna skriňa

VX IT, solid, for direct climate control tailored to the specific enclosure. Available without 482.6 mm (19") interior installation as an empty enclosure for individual configuration in a range of size variants, and with a protection category of up to IP 55.



Features

Obj. č.	VX 5326.190
Materiál	Oceľový plech Hliník Presklené dvere: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm Front door: Aluminium, 1.25 mm Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
Povrch	Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním Zadné dvere a strecha: základná farba nanosená máčaním, štruktúrovaná prášková farba Predné dvere: hliník, eloxovaný/lakovaný
General colour	RAL 7035
Farba	Rám skrine, zadné dvierka a strecha: RAL 7035 Predné dvere: profily vertikálne, strieborná farba a profily horizontálne RAL 9005 Rukoväť a pánty: RAL 9005

Features

Rozsah dodávky	Kostra skrine VX s dverami a strešným plechom Predné presklené dvere s hliníkovým rámom, pánty 180° Dvere z ocelového plechu, zadné, plné, jednodielne, pánty 130° Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvločku a bezpečnostný zámok 3524 E Strešný plech, jednodielny, uzavretý Spodný krycí profil s podlahovým plechom, viacdielny, plný Tesnenie pre radové spojenie a tesniaca sada pre podlahové plechy (priložené) 12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená) 25 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené) Paleta IPPC
Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 1.200 mm Hĺbka: 600 mm
Výškové moduly	24 U
Výškové moduly	24 U
Prevedenie strechy	jednodielne, plné
Konštrukcia zadných dverí	Dvere z ocelového plechu, plné, jednodielne, pánty 130°
Konštrukcia predných dverí	Presklené dvere s hliníkovým rámom, plné, jednodielne, pánty 180°
Vyhotovenie profilových líšt	bez
Vyhotovenie podlahy	Spodný krycí profil s podlahovým plechom, viacdielny, plný
Poloha profilovej lišty	bez
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 55 only in conjunction with baying seal or screw-fastened side panels
Kód IK	IK08
Poznámka	Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	49,62 kg
Brutto hmotnosť	50,8 kg

Features

PCF per pack (cradle-to-gate)	125,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	VX IT dátová/serverová skriňa, prázdna skriňa, ŠxVxH: 600x1200x600 mm, IP 55, hliníkové presklené dvere vpredu, 180° pánty, dvere z ocelového plechu vzadu plné, 130° pánty, komfortná rukoväť pre profilové cylindrické polvložky

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Negative Certificate Surface finish Protection category
Explanations	Manufacturer's declaration Declaration of conformity Declaration of conformity UK