


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5329.111

## Dátová / serverová skriňa VX IT

State: 2.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5329.111 - Dátová / serverová skriňa VX IT s dverami s ventilačnými otvormi, s 19" profilovými lištami štandard

VX IT network/server enclosure, vented, for room climate control. 482.6 mm (19") interior installation with depth-variable 482.6 mm (19") mounting angles in the standard version, available in a range of size variants.



## Features

|                |   |
|----------------|---|
| Obj. č.        | VX 5329.111   |
| Prevedenie     | s ventilačnými otvormi<br>Štandardné<br>s 19" profilovými lištami   |
| Materiál       | Oceľový plech<br>Hliník<br>Front door: Aluminium, 1.25 mm<br>Rear door: Sheet steel, 1.5 mm   |
| Povrch         | Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním<br>Vnútorne vybavenie: lakované<br>Zadné dvere a strecha: základná farba nanosená máčaním,<br>štruktúrovaná prášková farba<br>Predné dvere: hliník, eloxovaný/lakovaný |
| General colour | RAL 7035  |

# Features

|  |  |
|--|--|
| Farba  | Rám skrine, zadné dverka a strecha: RAL 7035<br>Predné dvere: profily vertikálne, strieborná farba a profily horizontálne RAL 9005<br>Vnútorne vybavenie, ventilačná mriežka vpredu: RAL 9005<br>Rukoväť a pánty: RAL 9005   |
| Rozsah dodávky                                       | Kostra skrine VX s dverami a strešným plechom<br>Dvere z hliníka a ocelového plechu vpredu, s ventilačnými otvormi (podiel voľnej plochy v dierovanom plechu cca 85 %), pánty 180°<br>Dvere z ocelového plechu, zadné, s ventilačnými otvormi (podiel voľnej plochy v dierovanom plechu cca 85 %)<br>Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvločku a bezpečnostný zámok 3524 E<br>Profilové lišty, 482,6 mm (19")<br>Dištančné vložky, výška 50 mm, na nadvihnutie krycieho plechu nad výrezom pre ventilátor v strešnom plechu, na pasívnu ventiláciu (priložené). Pre varianty bez výrezu nie sú nutné.<br>12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená)<br>25 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené)<br>Paleta IPPC<br>Strešný plech, viacdielny, snímateľný, pre zadné zavedenie káblov, priečny a so zakrytým výrezom pre plech s ventilátormi<br>Dvere z ocelového plechu, zadné, s ventilačnými otvormi, zvisle delené, pánty 180° |
| Rozmery  | Šírka: 600 mm<br>Výška: 2.000 mm<br>Hĺbka: 600 mm  |
| Výškové moduly                                       | 42 U   |
| Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu | 150 mm / 449 mm  |
| Montážna poloha 19" vodorovne                        | vpredu   |
| Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)              | 720 mm   |
| upevnenie do 19" roviny                              | priskrutkované montážnym uholníkom hore a dole ku konštrukcii rámu   |
| Prevedenie   | Standard   |

# Features

|  |   |
|--|---|
| Prevedenie strechy   | viacdielny, snímateľný, pre zadné zavedenie káblov, horizontálne, so zakrytým výrezom pre plech s ventilátormi  |
| Konštrukcia zadných dverí                                    | Dvere z ocelového plechu, s ventilačnými otvormi, zvisle delené, pánty 180°   |
| Konštrukcia predných dverí                                   | Dvere z ocelového plechu s hliníkovým rámom, s ventilačnými otvormi, jednodielne, pánty 180°  |
| Vyhotovenie profilových líšt                                 | 19" profilové lišty štandard vo VX IT   |
| Vyhotovenie podlahy  | otvorený  |
| Prevedenie 19" rovina (roviny)                               | vpredu  |
| Poloha profilovej lišty                                      | 19" rovina, predná  |
| Zaťažiteľnosť  | 7 500 N   |
| Max. zaťažiteľnosť (statická) pre každú skriňu podľa UL 2416 | 6 000 N   |
| Poznámka   | Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.  |
| Základný materiál  | Sheet steel   |
| Balenie  | 1 pc(s).  |
| Netto hmotnosť   | 56,5 kg   |
| Brutto hmotnosť  | 59,8 kg   |
| PCF per pack (cradle-to-gate)                                | 146,8 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Note on PCF category   | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared  |
| Číslo colnej sadzby  | 94032080  |
| ETIM 9   | EC002499  |
| ETIM 8   | EC002499  |
| ECLASS 8.0   | 27180207  |
| Popis výrobku  | VX IT dátová/serverová skriňa štandard, ŠxVxH 600x2000x600 mm, 42 U, dvierka hliník/ocelový plech s ventilačnými otvormi vpredu, dvierka z ocelového plechu s ventilačnými otvormi vzadu, vertikálne delené, 180° pánty vpredu aj vzadu |

# Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)  |
| Certificates | Surface finish  |
| Explanations | Manufacturer's declaration<br>Declaration of conformity<br>Declaration of conformity UK |

---