


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5330.190

Dátová / serverová skriňa VX IT

State: 2.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5330.190 - Dátová / serverová skriňa VX IT s presklenými dverami, IP 55, prázdna skriňa

VX IT, solid, for direct climate control tailored to the specific enclosure. Available without 482.6 mm (19") interior installation as an empty enclosure for individual configuration in a range of size variants, and with a protection category of up to IP 55.



Features

| | |
|----------------|--|
| Obj. č. | VX 5330.190 |
| Materiál | Oceľový plech Hliník Presklené dvere: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm Front door: Aluminium, 1.25 mm Rear door: Sheet steel, 1.5 mm |
| Povrch | Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním Zadné dvere a strecha: základná farba nanosená máčaním, štruktúrovaná prášková farba Predné dvere: hliník, eloxovaný/lakovaný |
| General colour | RAL 7035 |
| Farba | Rám skrine, zadné dvierka a strecha: RAL 7035 Predné dvere: profily vertikálne, strieborná farba a profily horizontálne RAL 9005 Rukoväť a pánty: RAL 9005 |

Features

| | |
|--|--|
| Rozsah dodávky | Kostra skrine VX s dverami a strešným plechom Predné presklené dvere s hliníkovým rámom, pánty 180° Dvere z ocelového plechu, zadné, plné, jednodielne, pánty 130° Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvločku a bezpečnostný zámok 3524 E Strešný plech, jednodielny, uzavretý Spodný krycí profil s podlahovým plechom, viacdielny, plný Tesnenie pre radové spojenie a tesniaca sada pre podlahové plechy (priložené) 12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená) 25 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené) Paleta IPPC |
| Rozmery | Šírka: 600 mm Výška: 2.000 mm Hĺbka: 800 mm |
| Výškové moduly | 42 U |
| Výškové moduly | 42 U |
| Prevedenie strechy | jednodielne, plné |
| Konštrukcia zadných dverí | Dvere z ocelového plechu, plné, jednodielne, pánty 130° |
| Konštrukcia predných dverí | Presklené dvere s hliníkovým rámom, plné, jednodielne, pánty 180° |
| Vyhotovenie profilových líšt | bez |
| Vyhotovenie podlahy | Spodný krycí profil s podlahovým plechom, viacdielny, plný |
| Poloha profilovej lišty | bez |
| Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529 | IP 55 only in conjunction with baying seal or screw-fastened side panels |
| Kód IK | IK08 |
| Poznámka | Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie. |
| Základný materiál | Sheet steel |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 70,6 kg |
| Brutto hmotnosť | 80,6 kg |

Features

| | |
|-------------------------------|--|
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 198,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Číslo colnej sadzby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Popis výrobku | VX IT dátová/serverová skriňa, prázdna skriňa, ŠxVxH: 600x2000x800 mm, IP 55, hliníkové presklené dvere vpredu, 180° pánty, dvere z ocelového plechu vzadu plné, 130° pánty, komfortná rukoväť pre profilové cylindrické polvložky |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Certificates | Negative Certificate Surface finish Protection category |
| Explanations | Manufacturer's declaration Declaration of conformity Declaration of conformity UK |