


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5332.818

Dátová / serverová skriňa VX IT

State: 2.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5332.818 - Dátová / serverová skriňa VX IT s dverami s ventilačnými otvormi, s 19" profilovými lištami Dynamic

VX IT network/server enclosure, vented, for room climate control. 482.6 mm (19") interior installation with depth-variable 482.6 mm (19") mounting angles in the dynamic version, available in a range of size variants.



Features

| | |
|----------------|---|
| Obj. č. | VX 5332.818 |
| Materiál | Oceľový plech Hliník Front door: Aluminium, 1.25 mm Rear door: Sheet steel, 1.5 mm |
| Povrch | Rám skrine: štruktúrovaná prášková farba Vnútorne vybavenie: lakované Zadné dvere a strecha: štruktúrovaná prášková farba Predné dvere: hliník, eloxovaný, oceľový plech, štruktúrovaná prášková farba |
| General colour | RAL 7035 |
| Farba | Rám skrine, zadné dvierka a strecha: RAL 7035 Predné dvere: profily vertikálne, strieborná farba a profily horizontálne RAL 9005 Vnútorne vybavenie, ventilačná mriežka vpredu: RAL 9005 Rukoväť a pánty: RAL 9005 |

Features

| | |
|--|--|
| Rozsah dodávky | Kostra skrine VX s dverami a strešným plechom Dvere z hliníka a oceleového plechu vpredu, s ventilačnými otvormi (podiel voľnej plochy v dierovanom plechu cca 85 %), pánty 180° Dvere z oceleového plechu, zadné, s ventilačnými otvormi (podiel voľnej plochy v dierovanom plechu cca 85 %), zvisle delené, pánty 180° Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvločku a bezpečnostný zámok 3524 E Profilové lišty, 482,6 mm (19") Dištančné vložky, výška 50 mm, na nadvihnutie krycieho plechu nad výrezom pre ventilátor v strešnom plechu, na pasívnu ventiláciu (priložené). Pre varianty bez výrezu nie sú nutné. 12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená) 25 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené) Paleta IPPC Strešný plech viacdielny, so zavedením káblov do rohových oblastí vpredu a vzadu |
| Rozmery | Šírka: 600 mm Výška: 2.450 mm Hĺbka: 1.200 mm |
| Výškové moduly | 52 U |
| Výškové moduly | 52 U |
| Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu | 150 mm / 325 mm |
| Montážna poloha 19" vodorovne | predné a zadné |
| Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní) | 725 mm |
| upevnenie do 19" roviny | priskrutkované pomocou montážneho uholníka na konštrukciu rámu hore a k hĺbkovej podpere dole |
| Prevedenie | dynamic |
| Prevedenie strechy | viacdielny, so zavedením káblov do rohových oblastí vpredu a vzadu |
| Konštrukcia zadných dverí | Dvere z oceleového plechu, s ventilačnými otvormi, zvisle delené, pánty 180° |
| Konštrukcia predných dverí | Dvere z oceleového plechu s hliníkovým rámom, s ventilačnými otvormi, jednodielne, pánty 180° |

Features

| | |
|--|---|
| Vyhotovenie profilových líšt | 19" profilové lišty dynamic vo VX IT |
| Vyhotovenie podlahy | otvorený |
| Prevedenie 19" rovina (roviny) | 19" rovina, predná a zadná |
| Poloha profilovej lišty | 19" rovina, predná a zadná |
| Zaťažiteľnosť | 18 000 N |
| Max. zaťažiteľnosť (statická) pre každú skriňu podľa UL 2416 | 15 000 N |
| Poznámka | Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie. |
| Základný materiál | Sheet steel |
| Balenie | 1 pc(s). |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 251,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Číslo colnej sadzby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Popis výrobku | VX IT dátová/serverová skriňa dynamic, ŠxVxH 600x2450x1200 mm, 52 U, dvere z hliníkového plechu s ventilačnými otvormi vpredu, dvere z ocelového plechu s ventilačnými otvormi vzadu, vertikálne delené, 180° pánty vpredu aj vzadu |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Certificates | Surface finish |
| Explanations | Manufacturer's declaration Declaration of conformity Declaration of conformity UK |