

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5380.830

Kryt na ranžírovanie káblov VX IT

State: 18.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5380.830 - Kryt na ranžirovanie káblov VX IT

For laying, securing and storing cables or as an empty enclosure with uneven LCP installations.



Features

Obj. č.	VX 5380.830
Výhody	Optimálne uchovávanie káblových rezerv a štruktúrovaného káblového manažmentu
Oblasti použitia	Ako káblové ranžirovacie pole medzi plne osadené dátové a serverové skrine Ako prázdne pole pre symetrické vyrovnanie studenej/teplej uličky pri rozdielnom počte LCP v dvoch radoch Ako rezerva/miesto pre jednoduchú dodatočnú inštaláciu LCP
Materiál	Oceľový plech Hliník
Povrch	Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním Dvere a strecha: základná farba nanosená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
General colour	RAL 7035
Farba	Skriňa: RAL 7035 Čelná strana: RAL 9005

Features

Rozsah dodávky	Rám skrine s prednými a zadnými dverami Hliníkové dvere vpredu, uzavreté čiernou dizajnovou clonou, 180 ° pánty Dvere z ocelového plechu, zadné, plné, jednodielne, pánty 130° Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku a bezpečnostný zámok 3524 E 2 strešné/podlahové plechy, s výrezmi na zavedenie káblov s kefovými lištami 3 systémové chassis VX, namontovaná vždy vľavo a vpravo
Rozmery	Šírka: 300 mm Výška: 2.000 mm Hĺbka: 1.000 mm
Prevedenie	Cable management enclosure
Poznámka	Pre inštaláciu na začiatku/konci radu skriň je nutná bočnica
Základný materiál	Aluminium
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	90 kg
Brutto hmotnosť	90 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Popis výrobku	Ranžirovací skriňa na vedenie káblov VX IT, na uloženie a upevnenie káblov alebo ako prázdne skriňa pre nerovnomerné inštalácie LCP.

Approvals

Certificates	Surface finish
Explanations	Declaration of conformity