


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.460

Klzné lišty, 1 U, s prestaviteľnou hĺbkou

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.460 - Klzné lišty, 1 U, s prestaviteľnou hĺbkou pre VX IT, TE, TX CableNet

For mounting between a front and a rear pair of mounting angles.



Features

| | |
|------------------|---|
| Obj. č. | DK 5501.460 |
| Výhody | Časovo úsporná montáž z prednej strany skrine bez použitia náradia vykonávaná jednou osobou Všetky tri upevňovacie otvory systémového dierovania EIA sú k dispozícii na priskrutkovanie vstavaných komponentov. Alternatívne je v TE 8000 možné priame priskrutkovanie na 482,6 mm (19") systémové dierovanie |
| Oblasti použitia | Pre montáž k prednej montážnej rovine Na podoprenie ťažkých vstavaných komponentov Na prispôsobenie individuálnym vzdialenostiam medzi 19" rovinami |
| Materiál | Oceľový plech |
| Povrch | Pozinkovaný |
| Rozsah dodávky | Vrátane upevňovacieho materiálu |
| Možnosti montáže | 482,6 mm (19") profilové lišty tvaru L predné a zadné 482,6 mm (19") montážny rám predný a zadný pre 19" profilové lišty štandard |
| Zaťažiteľnosť | 800 N |
| Poznámka | Efektívna kontaktná plocha na každej strane 25 mm |

Features

| | |
|-------------------------------|---|
| Vhodné pre | Typ skrine: VX IT TE TX CableNet |
| Vzdialenosť medzi rovinami | 400 - 600 mm |
| Balenie | 2 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 2,164 kg |
| Brutto hmotnosť | 2,34 kg |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Číslo colnej sadzby | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Popis výrobku | DK klzná lišta, pre dve montážne roviny 482,6 mm (19") vpredu + vzadu, 800 N, variabilná hĺbka, šírka nosnej plochy: 25 mm, |