


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.460

# Kluzné lišty, 1 U, s přestavitelnou hloubkou

State: 2.4.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.460 - Kluzné lišty, 1 U, s přestavitelnou hloubkou pro VX IT, TE, TX CableNet

K montáži mezi přední a zadní montážní rovinou.



## Features

Obj. číslo	DK 5501.460
Výhody	Časově úsporná montáž z přední strany skříně bez použití náradí prováděná jednou osobou Všechny tři upevňovací otvory systémového děrování EIA jsou k dispozici pro přišroubování vestavných komponent. Alternativně je v TE 8000 možné přímé přišroubování na 482,6 mm (19") systémové děrování
Oblasti použití	Pro montáž k přední montážní rovině Pro podepření těžkých vestavných komponent Pro přizpůsobení individuálním vzdálenostem mezi 19" rovinami
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže	482,6 mm (19") profilové lišty tvaru L přední a zadní 482,6 mm (19") montážní rám přední a zadní pro 19" profilové lišty standard
Zatížitelnost	800 N
Poznámka	Efektivní kontaktní plocha na každé straně 25 mm

# Features

Vhodné pro	Typ skříně: VX IT TE TX CableNet
Vzdálenost mezi rovinami	400 - 600 mm
Balení	2 ks
Netto hmotnost	2,164 kg
Brutto hmotnost	2,34 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	Kluzné lišty stavitelné 400-600mm