



DK 5501.460 - Klzné lišty, 1 U, s prestaviteľnou hĺbkou pre VX IT, TE, TX CableNet

For mounting between a front and a rear pair of mounting angles.



Features

Obj. č.	DK 5501.460
Výhody	Časovo úsporná montáž z prednej strany skrine bez použitia náradia vykonávaná jednou osobou Všetky tri upevňovacie otvory systémového dierovania EIA sú k dispozícii na priskrutkovanie vstavaných komponentov. Alternatívne je v TE 8000 možné priame priskrutkovanie na 482,6 mm (19") systémové dierovanie
Oblasti použitia	Pre montáž k prednej montážnej rovine Na podoprenie ťažkých vstavaných komponentov Na prispôsobenie individuálnym vzdialenostiam medzi 19" rovinami
Materiál	Oceľový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže	482,6 mm (19") profilové lišty tvaru L predné a zadné 482,6 mm (19") montážny rám predný a zadný pre 19" profilové lišty štandard
Zaťažiteľnosť	800 N
Poznámka	Efektívna kontaktná plocha na každej strane 25 mm

Features

Vhodné pre	Typ skrine: VX IT TE TX CableNet
Vzdialenosť medzi rovinami	400 - 600 mm
Balenie	2 pc(s).
Netto hmotnosť	2,164 kg
Brutto hmotnosť	2,34 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	DK klzná lišta, pre dve montážne roviny 482,6 mm (19") vpredu + vzadu, 800 N, variabilná hĺbka, šírka nosnej plochy: 25 mm,