

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.480

# Klzné lišty, 1 U, s prestaviteľnou hĺbkou

State: 13.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.480 - Klzné lišty, 1 U, s prestaviteľnou hĺbkou pre VX IT, TE, TX CableNet

For mounting between a front and a rear pair of mounting angles.



## Features

Obj. č.	DK 5501.480
Výhody	Časovo úsporná montáž z prednej strany skrine bez použitia náradia vykonávaná jednou osobou Všetky tri upevňovacie otvory systémového dierovania EIA sú k dispozícii na priskrutkovanie vstavaných komponentov. Alternatívne je v TE 8000 možné priame priskrutkovanie na 482,6 mm (19") systémové dierovanie
Oblasti použitia	Pre montáž k prednej montážnej rovine Na podoprenie ťažkých vstavaných komponentov Na prispôsobenie individuálnym vzdialenostiam medzi 19" rovinami
Materiál	Oceľový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže	482,6 mm (19") profilové lišty tvaru L predné a zadné 482,6 mm (19") montážny rám predný a zadný 19" profilové lišty štandard vo VX IT
Zaťažiteľnosť	1500 N
Poznámka	Efektívna kontaktná plocha na každej strane 25 mm

# Features

Vhodné pre	Typ skrine: TS IT VX IT TE TX CableNet
Vzdialenosť medzi rovinami	600 - 900 mm
Balenie	2 pc(s).
Netto hmotnosť	3,2 kg
Brutto hmotnosť	3,74 kg
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	DK Slide rail, support surface Width: 25 mm, depth-variable, 150 kg, For two 482.6 mm (19") attachment level (front+rear), distance between levels:: 600-900 mm